

The image shows a server rack with multiple units. The top units have their doors open, revealing large cooling fans. The lower units have perforated metal doors. The image is overlaid with a dark green semi-transparent area on the right and an orange semi-transparent area on the bottom left. The text is white and positioned on the green area.

**DATASHEET**  
**PREMIUM**  
Server RSF  
BYTEline

**CONTEG**

# PREMIUM SERVER RSF BYTEline



RSF-42-80/100-BLA2-H

➤ Rozvaděč **PREMIUM Server RSF BYTEline** je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce RSF a nosnost až 1 500 kg jsou ideální pro instalaci těžkých zařízení s půdorysem standardního rozvaděče. 19" serverové rozvaděče RSF také nabízejí nejlepší podporu pro kabeláže s bezkonkurenčním přístupem.



## HLAVNÍ VÝHODY

- Plně vybavený serverový rozvaděč
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Moderní konstrukce dveří
- Specializovaná serverová konstrukce
- Navržený na míru pro typické projekty datových center s uspořádáním s horkou/studenou uličkou nebo uzavřenou uličkou
- Bezpečnostní závěs umožňující montáž/demontáž dveří bez použití nářadí
- Plně kompatibilní s PDU Zero U (OU)

BARVA:  RAL 9005  RAL 7035

## POPIS

### Rozměry

- Výška: 42U
- Šířka: 600, 800 mm
- Hloubka: 1 000, 1 200 mm

### Konstrukce

- Svařovaný rám
- 1,5mm a 2,0mm plech

### Nosnost

- Rovnoměrné zatížení 1 500 kg
- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu A (600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24U instalačního prostoru), nastavitelné zevnitř

### IP krytí

- Standardní IP 00

### Barvy

- Standardní RAL 9005 a 7035

### Přední dveře

- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové
- Úhel otevření dveří 180°
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevření

### Zadní dveře

- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové

### Boční panely

- Odnímatelné se zámkem nebo bez bočních panelů

### Horní kryt

- Jednodílná konstrukce, odnímatelná
- Kulatý kabelový vstup 4" (100 mm) v každém rohu zakrytý plastovou zášlepkou
- Otvory pro kabely 300 x 100 mm zakryté odnímatelnými plechovými zášlepkami

### Dolní kryt

- Žádný dolní kryt

### Nožičky

- Standardně výškově nastavitelné

### Přizpůsobení

- Přizpůsobitelný pro instalaci 21" zařízení (na vyžádání, pouze pro šířku 800 mm)

### Ostatní

- Lze instalovat do řady s DP-DR-UNI (objednává se zvlášť)
- GND/zemnicí sada je součástí

## Rozvaděče PREMIUM Server RSF BYTEline – technické údaje a rozměry

Kód*	V (v U)	Rozměry (mm)		Přední dveře	Zadní dveře		Boční panely		Lišty	
		Š	H	Dveře s perforací	Dveře s perforací	Vertikálně dělené dveře s perforací	Dva boční panely	Bez bočních panelů	Typ A	Typ A s dalšími 12 × 2U
RSF-42-60/100-BLA1-X	42	600	1000	•	•	–	•	–	•	–
RSF-42-60/100-BLA4-X	42	600	1000	•	•	–	–	•	•	–
RSF-42-60/100-BLA7-X	42	600	1000	•	–	•	•	–	•	–
RSF-42-60/120-BLA8-X	42	600	1200	•	–	•	•	–	•	–
RSF-42-60/100-BLA10-X	42	600	1000	•	–	•	–	•	•	–
RSF-42-60/120-BLA11-X	42	600	1200	•	–	•	–	•	•	–
RSF-42-80/100-BLA2-X	42	800	1000	•	•	–	•	–	–	•
RSF-42-80/100-BLA3-X	42	800	1000	•	–	•	•	–	–	•
RSF-42-80/100-BLA5-X	42	800	1000	•	•	–	–	•	–	•
RSF-42-80/100-BLA6-X	42	800	1000	•	–	•	–	•	–	•
RSF-42-80/120-BLA9-X	42	800	1200	•	–	•	•	–	–	•
RSF-42-80/120-BLA12-X	42	800	1200	•	–	•	–	•	–	•

\* Nahrďte »X« požadovanou barvou: »H« – RAL 9005 (černá) nebo »B« – RAL 7035 (světle šedá). Řada RSF BYTEline se liší od standardních konfigurací rozvaděčů RSF.

### Informace pro objednání a zaslání

Výše uvedené konfigurace nelze měnit. Všechny rozvaděče RSF BYTEline jsou dodávány plně smontované a na paletě.

### Doporučené příslušenství



Separáčnı́ rám oddělující vzduch



RAMOS Ultra



19" zaslepovací panely a zaslepovací panely s rychloupínacími šrouby



**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**  
Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362  
[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)  
[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**