СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

SOHO Mini - 10" шкафы серии REH

CONTEG, spol. s r.o. Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4, 140 00 Прага 4 Чешская республика

Тел.: +420 261 219 182 Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179 393 01 Пелхримов Чешская республика Тел.: +420 565 300 300

Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

Австрия:+43 170 659 0115Бенилюкс:+32 477 957 126

Восточная Европа /


Скандинавия: +49 172 8484 346 Франция / Италия / Магриб: +33 686 074 386 Германия / Швейцария: +420 724 723 184 Индия: +91 99 1695 0773 Средний Восток: +971 555 08 32 41 Россия, СНГ: +7 495 967 3840 Саудовская Аравия: +966 594 30 13 08 +380 674 478 240 Украина:

3.8 SOHO Mini - 10" шкафы серии REH

Настенные шкафы серии REH класса SOHO Mini обладают минимальными размерами и предназначены для размещения 10" коммутационных панелей, полок, активного оборудования и т.п. в малых/домашних офисах (SOHO). Шкафы этой серии позволяют получить базовый уровень доступа к установленному оборудованию — через переднюю дверь шкафа.



REH-06-30/26



КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 7035

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 4, 6 и 9U
- Ширина: 300 мм
- Глубина: 260 мм

Конструкция

• Сталь толщиной 1,25 мм

Грузоподъемность

• Стандартная комплектация: 20 кг (сбалансированной нагрузки)

Степень защиты ІР

• Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета по заказу

Передняя дверь

- Тонированное закаленное стекло (EN 12150-1)
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

Кабельные вводы


- Отверстия в крыше и днище для ввода кабеля, размер 150×56 мм или 100×41 мм, отверстия для ввода кабеля на задней стенке 150×56 мм; отверстия могут быть закрыты панелью-заглушкой (DP-B-200×68) или щеточным вводом (DP-KP-KAR3)
- Отверстия в задней части шкафа предназначены для прокладки и ввода кабеля вдоль

Прочее

- Одна пара 10" вертикальных направляющих; возможно смещение назад на 20 мм
- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 10" вертикальных направляющих
- Дверь из тонированного закаленного стекла (EN 12150-1) с замком
- Просечки отверстий для ввода кабеля
- 8 комплектов крепежа



		Размеры (мм)			Размеры, включая упаковку				
Артикул	Высота (U)	В	ш	г	Полезная глубина	В	ш	г	Вес брутто (кг)
REH-04-30/26	4	237	300	260	230	257	317	287	4,5
REH-06-30/26	6	326	300	260	235	346	317	287	5,5
REH-09-30/26	9	459	300	260	235	477	317	287	7

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ SOHO Mini СЕРИИ REH

КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ШКАФОВ REH			
Артикул	Высота (U)	ш	Поддерживает установку
DP-PP-S1U	1	10"	8 модулей типа Keystone с DP-KEY; стандартный размер отверстия 16,7×24,3 мм
DP-MP-S1U	1	10"	12 модулей Panduit
DP-DSZ-S	2+1/2	10"	8 модулей LSA-PLUS



DP-MP-S1U





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ REH			
Артикул	Высота (U)	Ш	Описание
DP-PT-S200	1	10"	Полка глубиной 150 мм
DP-ZA-S1U	1	10"	Панель-заглушка
DP-S01-VENT	1	10"	Панель с отверстием для ввода кабеля
DP-VP-PS01	1	10"	Кабельный организатор с пластиковыми скобами







DP-S01-VENT



10" ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА

Используется для разделки оптического кабеля в шкафа серии REH.

ОПИСАНИЕ:

- Используется с лицевой панелью
- До 8 разъемов типа ST/SC/FC или до 4 разъемов типа DSC/FCD
- Высота 1U
- Кабельные вводы 2 х PG на задней стороне (прилагаются)
- Незадействованные отверстия могут быть закрыты
- Монтаж в 10" шкаф с помощью двух выдвижных кронштейнов
- Крепеж для сплайс-кассет размером 142х95 мм прилагается
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005

10" ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПОЛКА				
Артикул	Высота (U)	Ш	Г (мм)	
ORMS-01	1	10"	160	

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
Артикул
ORS-08ST
ORS-08SC
ORS-04DSC
ORS-08FC
ORS-04FCD

