PRODUITS FIBRE OPTIQUE

COFFRET OPTIQUE FIXE 19"



H (en U) Description Paquet ORPM-01 300 Fixe 1 pièce

- Type : fixe
- Hauteur : 1U
- Panneaux avant modulaires non compris (voir
- Jusqu'à 24 positions pour connecteurs FO
- Le panneau avant doit être choisi et commandé séparément
- Ouvertures d'entrée de câble à l'arrière
- Les trous non utilisés peuvent recevoir des
- Installé dans des baies avec des supports réglables
- Kit d'installation pour cassettes d'épissurage et organiseur interne (inclus)
- Large gamme d'accessoires (en option)
- Couleur : laqué RAL 9005
- Contenu du paquet :
 - ORPM-01:1 boîtier de fibre optique, 2 supports de câble, 2 pattes 19", 4 vis M5,
- OR-xxxxx:1panneau avant













ORO-K2000



ACCESSOIRES POUR COFFRETS OPTIQUES				
Code	Description	Paquet		
ORO-K2000	Cassette d'épissurage	1 pièce		
ORO-PG11	Presse-étoupe PG11	10 pièces		
ORO-PG16	Presse-étoupe PG16	10 pièces		
ORO-ZPG11	Cache d'orifice de presse-étoupe PG11	10 pièces		
ORO-ZPG16	Cache d'orifice de presse-étoupe PG16	10 pièces		
ORO-01	Organisateur avant pour ORPM	1 pièce		
ORO-02	Organisateur avant pour ORVM	1 pièce		
ORO-03	Organisateur arrière	1 pièce		





TYPES DE PANNEAUX AVANT MODULAIRES					
Code	Nombre	Decus			
	8	12	16	24	Paquet
OR-xxST	oui	oui	oui	oui	1 pièce
OR-xxSC	oui	oui	oui	oui	1 pièce
OR-xxDSC	oui	oui	oui	oui*	1 pièce
OR-xxFC	oui	oui	oui	oui	1 pièce
OR-xxFCD	oui	oui	oui	oui	1 pièce

^{*} Sans numérotage et trous pour vis

COFFRETS OPTIQUES COULISSANTS 19"



Code	H (en U)	Larg.	P (mm)	Description	Paquet
ORVM-01	1	19"	320	Coulissant	1 pièce
ORVE-01-250	1	19"	250	Coulissant	1 pièce

- Utilisées pour terminer les câbles optiques dans les baies
- Type : coulissant
- Hauteur : 1U
- Panneaux avants modulaires non compris - voir tableau page 115
- Jusqu'à 24 positions pour connecteurs FO
- Le panneau avant doit être choisi et commandé séparément

- Ouvertures d'entrée de câble à l'arrière
- Les trous non utilisés peuvent recevoir des
- S'installe dans les baies avec deux supports à alissières
- Kit d'installation pour cassettes d'épissurage et organiseur interne (ORVM-01 uniquement)
- Large gamme d'accessoires (en option)
- Couleur : laqué RAL 9005

- Contenu du paquet :
- ORVM-01: 1 boîtier fibre optique, 2 supports de câble, 2 vis M4
- ORVE-01-250: 1 boîtier fibre optique, 2 pattes 19", 6 vis M4

COFFRETS OPTIQUES À MONTAGE MURAL





Code	Туре	LxH(mm)	Paquet
ORN-01-30/18	Simple	300×180	1 pièce
ORN-01-22/18	Simple	220×180	1 pièce
ORN-02-35/30	Double	350×300	1 pièce


PANNEAUX POUR COFFRETS OPTIQUES À MONTAGE MURAL			
ORN-01-30/18 et ORN-01-22/18	ORN-02-35/30	Paquet	
ORN-M-8ST	ORN-24ST	1 pièce	
ORN-M-8SC	ORN-24SC	1 pièce	
ORN-M-4DSC	ORN-12DSC	1 pièce	
ORN-M-1PG	ORN-24FC	1 pièce	
ORN-M-2PG	ORN-12FCD	1 pièce	
ORN-M-8FC	-	1 pièce	
ORN-M-4FCD	-	1 pièce	


- Boîtiers d'épissurage de fibre optique muraux (utilisés pour terminer les câbles optiques)
- Types:
- a) double taille 350×300 mm ; équipé de porte double battant avec serrure b) simple – taille 300×180 mm ou
- 220×180 mm
- Panneaux modulaires avec trous de couplage voir tableau ci-dessous (à commander séparément)
- En double boîtier d'épissurage FO jusqu'à 24 positions pour les adaptateurs ST, SC, FC, 12 DSC ou FCD
- En simple boîtier d'épissurage FO jusqu'à 8 positions pour les adaptateurs ST, SC, FC, 4 DSC ou FCD
- Les trous non utilisés peuvent recevoir des caches
- Entrée de câble via couplage PG (PG 9 pour ORN-01 et PG 11 pour ORN-02)
- Kit d'installation pour cassette d'épissurage (ORO-K2000) inclus
- Couleur : laqué RAL 7035
- Contenu du paquet :
- ORN-01-xx/xx: 1 boîtier WM (boîtier à couvercle), 1 vis M4, 4 vis M3, 1 boulon M5
- ORN-02-xx/xx:1 boîtier WM (boîtier à 2 portes), 2 PG11 avec boulons, 2 couvercles d'ouverture pour PG, 2 vis M4, 1 boulons M5
- ORN-M-xxxx, ORN-xxxxx : 1 panneau

TYPES DE TROUS POUR CONNECTEURS FIBRE OPTIQUE:











* Sert aussi pour le DUAL-LC (adaptateur requis)

Remarque: Dimensions en mm (avant laquage)



CONTEG, spol. s r.o. Siège social :

Na Vitezne plani 1719/4 140 00 Prague 4 Czech Republic Tél.: +420 261 219 182 conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179 393 01 Pelhrimov Czech Republic

Tél.: +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse : +420 261 219 182 Benelux: +3176 5420 709 Europe du Sud-Est : +49 172 8484 346 Finlande: +358 50 414 1257 France / Italie / Maghreb : +33160045590 Moyen-Orient: +971555083241 Russie / CIS: +7 495 967 3840 Arabie Saoudite : +966 54 000 2341

