



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напольные шкафы iSEVEN R17



CONTEG

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ iSEVEN RI7



RI7-42-80/80

➤ Шкафы **iSEVEN серии RI7** обладают исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы этой серии идеально подойдут монтажникам и конечным пользователям, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный шкаф для повседневных задач
- Доступен 41 типоразмер
- Предварительно сконфигурированный шкаф с рядом дополнительных опций

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005  RAL 7035

 RAL 5010  RAL 3020T  RAL 6033  RAL 1018  RAL 2004S

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 15, 21, 27, 33, 42, 45, 48U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 600, 800, 1000 мм; 1200 мм (42, 45, 48U)

Конструкция

- Цельносварной каркас
- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм

Грузоподъемность

- 800 кг

19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка положения — изнутри шкафа)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP 30

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 7035 и 9005

Передняя дверь

- Закаленное стекло в стальной раме с поворотной ручкой с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333
- Опционально — сплошная стальная, с щелевой перфорацией, вентилируемая (перфорация 86 %)
- Простота перенавески двери
- Дверь открывается на 180°

Задняя стенка

- Съемная, с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком
- Опциональные двери — сплошная стальная, с щелевой

перфорацией, вентилируемая (перфорация 86 %)

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком

Просечки отверстий под кабельные вводы

- Универсального размера — 300 × 100 мм — в задней части крыши и днища, в задней стенке
- Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
- Увеличенного размера — 500 × 115 мм — по бокам в крыше и днище. Состоят из 3 частей — 1 × 300 × 115 мм и 2 × 100 × 115 мм,

каждая открывается по отдельности




- Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом — среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6).

Просечки отверстий под вентиляторные модули

- Стандартный размер: 420 × 280 мм (глубина 1000 мм — 420 × 440 мм)
- В крыше и днище
- Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)

Регулируемые ножки


Шкафы iSEVEN R17




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (сокращенный артикул)		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1	Передняя стеклянная дверь с поворотной ручкой с замком	10	Цоколь
2	Задняя стальная стенка с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком	11	Цоколь с фильтром
3	2 пары 19" вертикальных направляющих	13	Панели-заглушки для отверстий под вентиляторные модули
4	Держатели вертикальных направляющих	14	Перфорированная панель под вентилятор
6	Регулируемые ножки	15	Вентиляторный модуль
7	Каркас шкафа	16	Комплект с фильтром для монтажа вентиляторного модуля
8	Просечки отверстий в крыше и днище под кабельные вводы	17	Панель-заглушка для отверстий под кабельные вводы
9	Просечки отверстий в крыше и днище под вентиляторные модули	18	Пыленепроницаемая панель со щеткой для ввода кабеля
22	1 пара боковых стенок с замком	19	Одностворчатая дверь — сплошной стальной лист
•	Комплект для заземления	20	Одностворчатая дверь — стальной лист с щелевой перфорацией
•	28 комплектов крепежа	21	Одностворчатая дверь — вентилируемая (повышенный процент перфорации — 86%)

Шкафы iSEVEN RI7 — технический чертеж

ВИД СЗАДИ







ВИД СБОКУ




ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СВЕРХУ



ПРИМЕР — УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ



¹ Возможные значения высоты:

- 15U/778 мм
- 21U/1044 мм
- 27U/1311 мм
- 33U/1578 мм
- 42U/1978 мм
- 45U/2111 мм
- 48U/2245 мм

² Возможные значения глубины:

- для шкафов шириной 600 мм — 600, 800, 1000 мм; 1200 мм (42, 45, 48U)
- для шкафов шириной 800 мм — 800, 1000 мм; 1200 мм (42, 45, 48U)

³ Вместо стандартной задней стенки возможен заказ задней двери, в этом случае угол открытия двери составит 180°

Отверстия под вентиляторные модули

420 × 280 мм (глубина шкафа — 600, 800 мм)

420 × 440 мм (глубина шкафа — 1000 мм)

2 × 420 × 280 мм (глубина шкафа — 1200 мм)

Отверстия под кабельные вводы

300 × 100 мм — по 1 шт. в крыше и днище — сзади

500 × 115 мм — по 2 шт. в крыше и днище — по бокам (для шкафов шириной 800 мм)

Шкафы iSEVEN R17 — технические данные и размеры

Артикул	Высота (U)	Грузо-подъемность (кг)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
			Высота *	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
R17-15-60/60	15	800	778	600	600	590	913	640	640	43
R17-21-60/60	21	800	1045	600	600	590	1179	640	640	52
R17-27-60/60	27	800	1311	600	600	590	1446	640	640	61
R17-33-60/60	33	800	1578	600	600	590	1713	640	640	72
R17-42-60/60	42	800	1978	600	600	590	2113	640	640	83
R17-45-60/60	45	800	2111	600	600	590	2246	640	640	88
R17-48-60/60	48	800	2245	600	600	590	2380	640	640	95
R17-15-60/80	15	800	778	600	800	790	913	640	840	54
R17-21-60/80	21	800	1045	600	800	790	1179	640	840	61
R17-27-60/80	27	800	1311	600	800	790	1446	640	840	70
R17-33-60/80	33	800	1578	600	800	790	1713	640	840	81
R17-42-60/80	42	800	1978	600	800	790	2113	640	840	94
R17-45-60/80	45	800	2111	600	800	790	2246	640	840	100
R17-48-60/80	48	800	2245	600	800	790	2380	640	840	106
R17-15-60/100	15	800	778	600	1000	990	913	640	1040	65
R17-21-60/100	21	800	1045	600	1000	990	1179	640	1040	70
R17-27-60/100	27	800	1311	600	1000	990	1446	640	1040	77
R17-33-60/100	33	800	1578	600	1000	990	1713	640	1040	92
R17-42-60/100	42	800	1978	600	1000	990	2113	640	1040	108
R17-45-60/100	45	800	2111	600	1000	990	2246	640	1040	115
R17-48-60/100	48	800	2245	600	1000	990	2380	640	1040	120
R17-42-60/120	42	800	1978	600	1200	1190	2113	640	1240	116
R17-45-60/120	45	800	2111	600	1200	1190	2246	640	1240	123
R17-48-60/120	48	800	2245	600	1200	1190	2380	640	1240	128
R17-15-80/80	15	800	778	800	800	790	913	840	840	65
R17-21-80/80	21	800	1045	800	800	790	1179	840	840	73
R17-27-80/80	27	800	1311	800	800	790	1446	840	840	84
R17-33-80/80	33	800	1578	800	800	790	1713	840	840	95
R17-42-80/80	42	800	1978	800	800	790	2113	840	840	116
R17-45-80/80	45	800	2111	800	800	790	2246	840	840	120
R17-48-80/80	48	800	2245	800	800	790	2380	840	840	124
R17-15-80/100	15	800	1311	800	1000	990	913	840	1040	74
R17-21-80/100	21	800	1045	800	1000	990	1179	840	1040	82
R17-27-80/100	27	800	1311	800	1000	990	1446	840	1040	90
R17-33-80/100	33	800	1578	800	1000	990	1713	840	1040	108
R17-42-80/100	42	800	1978	800	1000	990	2113	840	1040	125
R17-45-80/100	45	800	2111	800	1000	990	2246	840	1040	130
R17-48-80/100	48	800	2245	800	1000	990	2380	840	1040	139
R17-42-80/120	42	800	1978	800	1200	1190	2113	840	1240	143
R17-45-80/120	45	800	2111	800	1200	1190	2246	840	1240	149
R17-48-80/120	48	800	2245	800	1200	1190	2380	840	1240	157

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек — 16–45 мм.

Шкафы iSEVEN R17 — информация для заказа

В этом разделе Вы сможете подобрать оптимальную конфигурацию шкафа. Ниже приводится матрица для подбора артикула шкафа.
Примечание: **все шкафы серии R17 поставляются в собранном виде** на палетах.

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ ПОШАГОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ШКАФА R17

R I 7 - 1. - 2. / 3. 4. - 5. 6. 7. 8. 9. - 10. 11. 12. - 13.

Пример правильно составленного артикула:

R I 7 - 45 - 60 / 6 0 - G V S V A - 3 0 4 - H

1. ВЫСОТА		
Код	Высота (U)	Высота (мм)
15	15	778
21	21	1045
27	27	1311
33	33	1578
42	42	1978
45	45	2111
48	48	2245

2. ШИРИНА	
Код	Ширина (мм)
60	600
80	800

3. ГЛУБИНА		
Код	Глубина (мм)	Полезная глубина (мм)
6	600	590
8	800	790
10	1000	990
12	1200	1190

4. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ			
Код	Передние	Задние	Примечание
0	L	L	L-типа, цельные

5. ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ	
Код	Варианты
0	Без двери
G	Стекло в стальной раме
S	Сплошной стальной лист
P	Стальной лист с щелевой перфорацией ¹
W	Вентилируемая (перфорация — 86%) ¹
	Другое

6. ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	
Код	Варианты
V	Поворотная ручка, профиль DIN, универсальный ключ 333
	Другое

7. ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ/СТЕНКА	
Код	Варианты
0	Без стенки/двери
G	Стекло в стальной раме
S	Сплошной стальной лист
P	Стальной лист с щелевой перфорацией ¹
W	Вентилируемая (перфорация — 86%) ¹
Y	Сплошная задняя стенка
	Другое

8. ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ/СТЕНКИ	
Код	Варианты
V	Поворотная ручка, профиль DIN, универсальный ключ 333
U	Замок для задней стенки, универсальный ключ
	Другое

¹ макс. IP 20

¹ макс. IP 20

9. БОКОВЫЕ СТЕНКИ (для 2-х сторон)*	
Код	Варианты
0	Без боковых стенок
A	2 боковые стенки, сплошной стальной лист, универсальный ключ
	Другое

10. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP ¹	
Код	Варианты
0	IP 00
2	IP 20
3	IP 30

11. КРЫША/ДНИЩЕ	
Код	Варианты
0	Крыша и днище — интегральные части шкафа

12. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		
Код	Грузоподъемность (кг)	Примечание
3	800	для шкафов высотой 15–33U
4	800	для шкафов высотой 42–48U

* Степень защиты шкафа без стенки/стенки составит IP00.

¹ В соответствии со стандартом EN 60 529.

13. ЦВЕТ	
Код	Варианты
B	RAL 7035 (светло-серый)
H	RAL 9005 (чёрный)



Онлайн-конфигуратор ИТ-шкафов:
www.conteg.com/configurators



CONTEG, spol. s r.o.

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG