




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Открытые стойки RSG2

CONTEG



RSG2-42-19-LA



RSG2-42-19-LA

➤ **Однорамные открытые стойки серии RSG2** обладают повышенной грузоподъёмностью и предназначены для применения вместе с кабельными организаторами повышенной ёмкости HDWM.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная однорамная открытая стойка грузоподъёмностью 500 или 1000 кг
- Полная совместимость с системой кабельных организаторов повышенной ёмкости
- Неограниченный доступ для установки оборудования

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 27, 42, 47U
- Ширина: 550 мм
- Глубина: 100 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 2,0 мм

Грузоподъёмность

- 500 кг сбалансированной нагрузки для стоек любой высоты
- 1000 кг сбалансированной нагрузки для стоек высотой 42U и 47U

Степень защиты IP

- IP 00 (защита отсутствует)

Цвет




- Стандартный — чёрный (RAL 9005)

Основание


- Выполнено из стали
- В основании проделаны отверстия для крепления стойки к полу

Стандартная комплектация

- 1 пара 19" вертикальных направляющих с маркировкой «юнитов»
- 2 верхние поперечины
- 2 опорных уголка



ВИД С ВЕРХУ



Примечание: все размеры — в мм

Артикул	Высота (U)	Высота (мм)	Грузоподъёмность (кг)
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000



CONTEG, spol. s r.o.

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG