





**FICHE  
TECHNIQUE**  
Batiracks  
RSG2

**CONTEG**

# BAIES INDIVIDUELLES BATIRACKS RSG2



RSG2-42-19-LA



RSG2-42-19-LA

➤ Les batiracks RSG2 charge lourde à deux montants sont conçus pour être utilisés selon une Gestion de câble Haute Densité.

## AVANTAGES PRINCIPAUX

- Cadre 2 montants avec limite de charge 500 ou 1000 kg
- Cadre universel pour gestion des câbles (entièrement compatible avec la Gestion de câble Haute Densité)
- Accès illimité à l'installation de composants

ÉCHANTILLON DE COULEUR :  RAL 9005

## DESCRIPTION

### Dimensions

- Hauteur : 27, 42, 47U
- Largeur : 550 mm
- Profondeur : 100 mm

### Construction

- Tôle d'acier de 2,0 mm

### Limite de charge

- 500 kg (charge équilibrée ; toutes hauteurs)
- 1000 kg (charge équilibrée ; 42U et 47U uniquement)

### Indice IP

- IP 00 (pas de protection)

### Couleur




- RAL 9005 en standard

### Base


- Composée de tôle d'acier
- Complétée par des trous pour les vis de fixation

### Équipement standard

- 1 paire de montants verticaux 19" avec marquage U
- Angles supérieurs
- 2 bases



### VUE DE DESSUS



Remarque : toutes les dimensions sont en mm

Code	H (en U)	H (mm)	Limite de charge (kg)
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000



**CONTEG France sarl**

Zac du Bourg de Serris  
7 Boulevard Robert Thiboust  
77700 Serris

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90

[conteg@conteg.fr](mailto:conteg@conteg.fr)

[www.conteg.fr](http://www.conteg.fr)

**CONTEG**