



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напольные

шкафы

iSEVEN

Flex Server


CONTEG

iSEVEN FLEX SERVER



RM7-42-80/10A-S2-H

➤ Шкафы **iSEVEN Flex Server** идеально подойдут для размещения серверного оборудования на объектах, куда из-за узких коридоров или дверных проемов не удастся занести цельносварные шкафы. Этот шкаф совмещает в себе достоинства разборных шкафов RM7 и преимущества серверных шкафов RSF класса PREMIUM.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1000 кг
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Разборная конструкция для доставки в труднодоступные места

ЦВЕТ:  RAL 9005  RAL 7035

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 42U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 1000 мм

Конструкция

- Прочная конструкция каркаса соединяется 32-мя винтами M6×12
- Поставка в разобранном виде для сборки непосредственно на объекте заказчика
- Простая и быстрая сборка
- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм

Грузоподъемность

- 1000 кг

19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих А-типа (600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U

для ширины 800 мм и высоты от 42U); возможность установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP20

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 7035 и RAL 9005

Передняя дверь

- Вентилируемая дверь с перфорацией 86 %
- Поворотная ручка с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания
- Дверь открывается на 180°
- Дверь имеет правую (или левую) навеску

Задняя дверь

- Тип и комплектация задней двери аналогичны передней двери

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком

Просечки отверстий под кабельные вводы

- Универсального размера — 300×100 мм — в задней части крыши и днища
- Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
- Увеличенного размера (только для ширины 800 мм) — 500×115 мм — по бокам в крыше и днище. Состоят из 3 частей —

1х 300×115 мм и 2х 100×115 мм, каждая открывается по отдельности

- Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом — среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6)

Просечки отверстий под вентиляторные модули

- Стандартный размер: 420×440 мм
- В крыше и днище
- Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)

Регулируемые ножки






Шкафы iSEVEN Flex Server — технический чертеж

ВИД СЗАДИ

ВИД СБОКУ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СВЕРХУ







ВИД СЗАДИ

ВИД СБОКУ

ВИД СПЕРЕДИ

ПРИМЕР — УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ



Угол открытия дверей — до 180°³

¹ Возможные значения высоты:
 – для шкафов шириной 600 мм: 42U/1978 мм
 – для шкафов шириной 800 мм: 42U/1978 мм

² Возможные значения глубины:
 – для шкафов шириной 600 мм: 1000 мм
 – для шкафов шириной 800 мм: 1000 мм

Отверстия под вентиляторные модули

420 × 440 мм

Отверстия под кабельные вводы

300 × 100 мм — по 1 шт. в крыше и днище — сзади

500 × 115 мм — по 2 шт. в крыше и днище — по бокам (для шкафов шириной 800мм)

Шкафы iSEVEN Flex Server — информация для заказа

В этом разделе Вы сможете подобрать оптимальную конфигурацию шкафа iSEVEN Flex Server. Ниже приводится матрица для подбора артикула шкафа. Как только Вы сформировали подходящий артикул, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором продукции CONTEG. Примечание: **все шкафы iSEVEN Flex Server поставляются в разобранном виде в 4-х картонных коробках.**

Стандартная комплектация шкафа iSEVEN Flex Server

- Крыша и днище
- 4 несущие колонны
- 2 пары 19" вертикальных направляющих А-типа
- 2 пары горизонтальных держателей вертикальных направляющих
- Передняя вентилируемая дверь с перфорацией 86 %, поворотная ручка с замком
- Задняя вентилируемая дверь с перфорацией 86 %, поворотная ручка с замком
- 1 пара боковых стенок с замком
- 4 регулируемые ножки
- Комплект для заземления
- 28 комплектов крепежа

Артикул	Высота (U)	Высота (мм) *	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Полезная глубина (мм)	Цвет
RM7-42-60/10A-S1-B	42	1978	600	1000	990	RAL 7035
RM7-42-60/10A-S1-H	42	1978	600	1000	990	RAL 9005
RM7-42-80/10A-S2-B	42	1978	800	1000	990	RAL 7035
RM7-42-80/10A-S2-H	42	1978	800	1000	990	RAL 9005

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек — 16-45 мм.

Инф. для заказа	Для шкафа с артикулом RM7-42-60/10A-S1-B	Для шкафа с артикулом RM7-42-60/10A-S1-H	Размеры (мм) для RM7-42-60/10A-S1-B и RM7-42-60/10A-S1-H	Для шкафа с артикулом RM7-42-80/10A-S2-B	Для шкафа с артикулом RM7-42-60/10A-S1-H	Размеры (мм) для RM7-42-80/10A-S2-B и RM7-42-60/10A-S1-H
Коробка 1	RM7-CO-42/6A-B	RM7-CO-42/6A-H	105 × 140 × 2100	RM7-CO-42/8A-B	RM7-CO-42/8A-H	105 × 140 × 2100
Коробка 2	RM7-TB-60/10A-S1-B	RM7-TB-60/10A-S1-H	630 × 1020 × 135	RM7-TB-80/10A-S2-B	RM7-TB-80/10A-S2-H	1005 × 1020 × 135
Коробка 3	RM7-DO-42/60-WVWV-B	RM7-DO-42/60-WVWV-H	550 × 70 × 1890	RM7-DO-42/80-WVWV-B	RM7-DO-42/80-WVWV-H	750 × 70 × 1890
Коробка 4	RM7-SP-42/100-B	RM7-SP-42/100-H	920 × 1920 × 85	RM7-SP-42/100-B	RM7-SP-42/100-H	920 × 1920 × 85

Рекомендуемые аксессуары



19" панели с щеточным кабельным вводом



Базовые блоки PDU



CONTEG, spol. s r.o.

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG