

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
Настенные шкафы  
и шкафы SOHO  
PREMIUM RUN

**CONTEG**

# НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И ШКАФЫ SOHO PREMIUM RUN




RUN-09-60/60

➤ Настенные шкафы PREMIUM серии RUN предназначены для настенного монтажа и позволяют получить расширенный уровень доступа к установленному оборудованию.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая жесткость конструкции
- Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди и сбоку
- Съемные боковые стенки с замком
- Грузоподъемность — 60 кг

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 7035



Артикул	В (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-21-60/40	21	1025	603	400	380	1044	620	430	40
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36
RUN-21-60/50	21	1025	603	500	480	1044	620	530	42
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39
RUN-21-60/60	21	1025	603	600	580	1044	620	630	45

## ОПИСАНИЕ

### Размеры

- Высота: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 400, 500 или 600 мм

### Конструкция

- Сталь толщиной 1,25 мм/1,5 мм

### Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 60 кг (сбалансированная нагрузка)

### Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

### Цвет

- Стандартный цвет: RAL 7035

### Передняя дверь

- Закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску
- Дверь открывается на 180°

### Задняя стенка

- Съемная, с модулем для ввода кабеля
- Монтажные отверстия в задней части для крепления шкафа к стене

### Кабельные вводы

- Верхнее и нижнее отверстия для ввода кабеля, размер 150 x 56 мм, выбивное отверстие.
- Может быть закрыта сдвижной глухой панелью с дисковыми гайками (DP-DB-200 x 68) или щеточным кабельным вводом (DP-KP-KAR3) — заказывается отдельно
- Кабельные вводы на заднем крае шкафа для прямого прохождения кабеля вдоль стены

### Прочее

- Шаблон для разметки отверстий на стене прилагается

- Возможна установка дополнительной пары вертикальных направляющих DP-LV-N-xx

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих
- 2 съемные боковые стенки с замком
- Передняя дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12 150-1) в раме с замком
- Провода заземления компонентов шкафа

**CONTEG, spol. s r.o.**

**Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4  
140 00 Прага 4  
Чешская Республика

**Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пельгржимов  
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

[conteg@conteg.ru](mailto:conteg@conteg.ru)

[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

**CONTEG**