



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напольные
шкафы



iSEVEN Flex RM7

CONTEG



RM7-42-80/80-H

➤ Шкафы **iSEVEN Flex RM7** оптимально подойдут для установки на объектах, куда из-за узких коридоров или дверных проемов не удастся занести цельносварные шкафы R17. Шкафы RM7 поставляются в разобранном виде, удобны в транспортировке, собираются легко и быстро.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный шкаф для стандартного повседневного применения
- Разборная конструкция для доставки в труднодоступные места

ЦВЕТ:  RAL 9005  RAL 7035

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 21, 27, 42, 45U
- Ширина: 600 и 800 мм
- Глубина: 800 и 1000 мм

Конструкция

- Прочная конструкция каркаса соединяется 32-мя винтами M6×12
- Поставка в разобранном виде для сборки непосредственно на объекте заказчика
- Простая и быстрая сборка
- Сталь толщиной 1,5 и 2 мм

Грузоподъемность

- 21 и 27U: 400 кг
- 42 и 45U: 800 кг

19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка положения - изнутри шкафа)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 7035 и RAL 9005

Передняя дверь

- Закаленное стекло в стальной раме с поворотной ручкой с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333
- Опционально — сплошная стальная, с щелевой перфорацией, вентилируемая (перфорация 86 %)
- Простота перенавески двери
- Дверь открывается на 180°

Задняя стенка

- Съемная, с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком

- Опциональные двери — сплошная стальная, с щелевой перфорацией, вентилируемая (перфорация 86 %)
- Боковые стенки
- Съемные боковые стенки с замком

Просечки отверстий под кабельные вводы

- Универсального размера — 300×100 мм — в задней части крыши и днища, в задней стенке
- Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
- Увеличенного размера — 500×115 мм — по бокам в крыше и днище. Состоят из 3 частей — 1× 300×115 мм и 2× 100×115 мм, каждая открывается по отдельности



- Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом — среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6)

Просечки отверстий под вентиляторные модули

- Стандартный размер: 420×280 мм (глубина 1000 мм — 420×440 мм)
- В крыше и днище
- Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)

Регулируемые ножки

Шкафы iSEVEN Flex RM7



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1	Передняя стеклянная дверь с поворотной ручкой с замком	10	Цоколь
2	Задняя стальная стенка с просечками отверстия под кабельный ввод, с замком	11	Цоколь с фильтром
3	4 шт. 19° вертикальных направляющих	12	Одностворчатая дверь — сплошной стальной лист
4	Держатели вертикальных направляющих	13	Панели-заглушки для отверстий под вентиляторные модули
5	1 пара боковых стенок с замком	14	Перфорированная панель под вентилятор
6	Регулируемые ножки	15	Вентиляторный модуль
7	Каркас шкафа	16	Комплект с фильтром для монтажа вентиляторного модуля
8	Просечки отверстий в крыше и днище под кабельные вводы	17	Панель-заглушка для отверстий под кабельные вводы
9	Просечки отверстий в крыше и днище под вентиляторные модули	18	Пыленепроницаемая панель со щеткой для ввода кабеля
-	Комплект для заземления		
-	28 комплектов крепежа		

Технические данные и размеры

Артикул — стандартная конфигурация ¹	Высота (У)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)				
		В*	Ш	Г	Полезная глуб.	Коробка 1 RM7-CO-xx/yy ²	Коробка 2 RM7-TB-yy/zz ²	Коробка 3 RM7-DO-xx/yy ²	Коробка 4 RM7-SP-xx/zz ²	Коробка 5 RM7-HVE-yy/zz ²
RM7-21-60/60-X	21	1044	600	600	590	105 × 140 × 1165	630 × 620 × 135	550 × 70 × 955	520 × 990 × 85	-
RM7-27-60/60-X	27	1311	600	600	590	105 × 140 × 1430	630 × 620 × 135	550 × 70 × 1255	520 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/60-X	42	1978	600	600	590	105 × 140 × 2100	630 × 620 × 135	550 × 70 × 1890	520 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/60-X	45	2111	600	600	590	105 × 140 × 2230	630 × 620 × 135	550 × 70 × 2020	520 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-21-60/80-X	21	1044	600	800	790	105 × 140 × 1165	630 × 820 × 135	550 × 70 × 955	720 × 990 × 85	-
RM7-27-60/80-X	27	1311	600	800	790	105 × 140 × 1430	630 × 820 × 135	550 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/80-X	42	1978	600	800	590	105 × 140 × 2100	630 × 820 × 135	550 × 70 × 1890	720 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/80-X	45	2111	600	800	790	105 × 140 × 2230	630 × 820 × 135	550 × 70 × 2020	720 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-60/100-X	27	1311	600	1000	990	105 × 140 × 1430	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 1255	920 × 1255 × 85	-
RM7-42-60/100-X	42	1978	600	1000	990	105 × 140 × 2100	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 1890	920 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-60/100-X	45	2111	600	1000	990	105 × 140 × 2230	630 × 1020 × 135	550 × 70 × 2020	920 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-80/80-X	27	1311	800	800	790	105 × 140 × 1430	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-80/80-X	42	1978	800	800	790	105 × 140 × 2100	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 1890	720 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-80/80-X	45	2111	800	800	790	105 × 140 × 2230	1005 × 820 × 135	750 × 70 × 2020	720 × 2055 × 85	185 × 75 × 100
RM7-27-80/100-X	27	1311	800	1000	990	105 × 140 × 1430	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 1255	720 × 1255 × 85	-
RM7-42-80/100-X	42	1978	800	1000	990	105 × 140 × 2100	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 1890	920 × 1920 × 85	185 × 75 × 100
RM7-45-80/100-X	45	2111	800	1000	990	105 × 140 × 2230	1005 × 1020 × 135	750 × 70 × 2020	920 × 2055 × 85	185 × 75 × 100

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек 16-45 мм.

¹ Вместо «X» используйте код «H» (RAL 9005, чёрный) либо «B» (RAL 7035, светло-серый). ² «xx» — высота шкафа; «yy» — ширина шкафа; «zz» — глубина шкафа.

Шкафы iSEVEN Flex RM7 — технический чертёж



- ¹ Возможные значения высоты:
 – для шкафов шириной 600 мм: 21U/1044 мм, 27U/1311 мм, 42U/1978 мм, 45U/2111 мм
 – для шкафов шириной 800 мм: 27U/1311 мм, 42U/1978 мм, 45U/2111 мм

- ² Возможные значения глубины:
 – для шкафов шириной 600 мм: 600, 800, 1000 мм
 – для шкафов шириной 800 мм: 800, 1000 мм

- ³ Вместо стандартной задней стенки возможен заказ задней двери, в этом случае угол открытия двери составит 180°.

Отверстия под вентиляторные модули

420 × 280 мм (глубина 1000 мм — 420 × 440 мм)

Отверстия под кабельные вводы

300 × 100 мм — по 1 шт. в крыше и днище — сзади

500 × 115 мм — по 2 шт. в крыше и днище — по бокам (для шкафов шириной 800 мм)

ПРИМЕР — УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ



Шкафы iSEVEN Flex RM7 — информация для заказа

В этом разделе Вы сможете подобрать оптимальную конфигурацию шкафа iSEVEN Flex RM7. Ниже приводится матрица для подбора артикула шкафа. Как только Вы сформировали подходящий артикул, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором продукции CONTEG. Примечание: **все шкафы iSEVEN Flex RM7 поставляются в разобранном виде в 3-5 картонных коробках.**

Таблица соответствия между сокр. артикулами шкафов и артикулами коробок

Артикул шкафа — стандартная конфигурация ¹	Артикул коробки с колоннами	Артикул коробки с крышей и днищем	Артикул коробки с дверями	Артикул коробки с боковыми стенками	Артикул коробки с держателями
RM7-21-60/60-X	RM7-CO-21/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-21/60-X	RM7-SP-21/60-X	-
RM7-27-60/60-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/60-X	-
RM7-42-60/60-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/60-X	RM7-HVE-60/60
RM7-45-60/60-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/60-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/60-X	RM7-HVE-60/60
RM7-21-60/80-X	RM7-CO-21/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-21/60-X	RM7-SP-21/80-X	-
RM7-27-60/80-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/80-X	-
RM7-42-60/80-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/80-X	RM7-HVE-60/80
RM7-45-60/80-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/80-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/80-X	RM7-HVE-60/80
RM7-27-60/100-X	RM7-CO-27/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-27/60-X	RM7-SP-27/100-X	-
RM7-42-60/100-X	RM7-CO-42/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-42/60-X	RM7-SP-42/100-X	RM7-HVE-60/100
RM7-45-60/100-X	RM7-CO-45/60-X	RM7-TB-60/100-X	RM7-DO-45/60-X	RM7-SP-45/100-X	RM7-HVE-60/100
RM7-27-80/80-X	RM7-CO-27/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-27/80-X	RM7-SP-27/80-X	-
RM7-42-80/80-X	RM7-CO-42/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-42/80-X	RM7-SP-42/80-X	RM7-HVE-80/80
RM7-45-80/80-X	RM7-CO-45/80-X	RM7-TB-80/80-X	RM7-DO-45/80-X	RM7-SP-45/80-X	RM7-HVE-80/80
RM7-27-80/100-X	RM7-CO-27/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-27/80-X	RM7-SP-27/100-X	-
RM7-42-80/100-X	RM7-CO-42/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-42/80-X	RM7-SP-42/100-X	RM7-HVE-80/100
RM7-45-80/100-X	RM7-CO-45/80-X	RM7-TB-80/100-X	RM7-DO-45/80-X	RM7-SP-45/100-X	RM7-HVE-80/100

¹ Вместо «X» используйте код «H» (RAL 9005, чёрный) либо «B» (RAL 7035, светло-серый).

Таблица нестандартных конфигураций

Конфигурации (отличия от стандартной комплектации выделены жирным шрифтом)	Артикулы коробок для нестандартных конфигураций шкафов iSEVEN Flex RM7				
	Коробка 1	Коробка 2	Коробка 3	Коробка 4	Коробка 5
Front glass door, rear sheet steel door , 2 side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- GVS V-X	RM7-SP-xx/zz-X	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front sheet steel door , rear sheet steel panel, 2 side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVYU -X	RM7-SP-xx/zz-X	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front sheet steel door , rear sheet steel door , 2 side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVSV -X	RM7-SP-xx/zz-X	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front glass door, rear sheet steel panel, without side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy-X	-	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front glass door, rear sheet steel door , without side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- GVS V-X	-	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front sheet steel door , rear sheet steel panel, without side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVYU -X	-	RM7-HVE-yy/zz ¹
Front sheet steel door , rear sheet steel door , without side panels	RM7-CO-xx/yy-X	RM7-TB-yy/zz-X	RM7-DO-xx/yy- SVSV -X	-	RM7-HVE-yy/zz ¹

¹ Коробка 5 (PM7-HVE-yy/zz) необходима только для шкафов высотой 42 и 45U. Не заказывайте эту коробку, если необходим шкаф высотой 21U и 27U.

Артикулы и содержимое отдельных коробок

Артикул ¹	Содержимое коробки
RM7-CO-xx/yy	Четыре колонны и две пары 19" вертикальных направляющих
RM7-TB-yy/zz	Крыша и днище, четыре держателя вертикальных направляющих
RM7-DO-xx/yy	Передняя дверь и задняя стенка (при заказе шкафа особой конфигурации содержимое коробки может отличаться)
RM7-SP-xx/zz	Одна пара боковых стенок
RM7-HVE-yy/zz ²	Два держателя вертикальных направляющих

¹ «xx» — высота шкафа; «yy» — ширина шкафа; «zz» — глубина шкафа.

² Только для шкафов высотой 42 и 45U, которые оснащаются шестью держателями вертикальных направляющих.



CONTEG, spol. s r.o.

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG