

Premium Server RF1

F1 mezi rozvaděči

NOVÝ

FLEXIBILNÍ

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ

....NEJLEPŠÍ PRO VÁS




CONTEG

PREMIUM Server RF1

je nový rozvaděč řady Premium určený pro nejnáročnější podmínky a použití. Základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu, zajišťující maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg. Dodáván je ve výškách 27, 42, 47, 52U. S tímto rozvaděčem nemusíte dělat kompromisy.

Horní kryt

- Široká škála typů, možnost zvolit dle přání a potřeby zákazníka
- Možnost použití transportních ok



Vysoká nosnost
2 000 kg

Vysoká variabilita
vnitřního uspořádání

- Lakované lišty se značením U pozic a hloubky
- Maximální dosažitelná užitná hloubka
- Snadné přestavění z 19" na 21" a 23"

Bezkonkurenční **86%**
míra perforace dveří

- Jedno a dvoukřídlé dveře
- Výklopná klika s cylindrickou vložkou
- Beznástrojová montáž a změna orientace dveří

Bočnice

- Horizontálně dělené pro lepší manipulaci
- Možnost zvýšeného zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí

Dostupné v následujících barvách:

ZÁKLADNÍ BARVA



ČERNÁ
RAL 9005



SVĚTLE ŠEDÁ
RAL 7035

VOLITELNÁ BARVA



MODRÁ
RAL 5010



ČERVENÁ
RAL 3020



ZELENÁ
RAL 6033



ŽLUTÁ
RAL 1018



ORANŽOVÁ
RAL 2004

* Ostatní barvy na dotaz.



Jednodílný horní kryt má kabelové otvory s plastovými kartáči po obou stranách pro flexibilní instalaci kabeláže. Otvor pro ventilační jednotku je krytý plechovou záslenkou. Bočnice se závěsnou konstrukcí jsou horizontálně dělené pro snadnější manipulaci a fyzicky zajištěné zámek proti neautorizovanému přístupu.

Dva typy nových vertikálních lišt se značením U pozic se velmi snadno upevňují, a přinášejí tak mimořádnou variabilitu vnitřního uspořádání pro instalaci IT zařízení. Lišty typu A, které jsou součástí základní konfigurace, při šířce rozvaděče 800 mm přinášejí dalších 12/24 U pozic. Lišty typu V určené pro rozvaděče šířky 800 mm umožňují snadné přenastavení z 19" na 21", nebo 23".

Díky speciálním pantům lze dveře otevřít až do úhlu 190°. Samotnou montáž i změnu orientace dveří lze provést beznástrojově. U perforovaných dveří dosahuje míra perforace bezkonkurenčních 86 %, což pomáhá k lepší cirkulaci vzduchu, a přináší tak úsporu nákladů. Dveře jednokřídlé, nebo dvoukřídlé mají výklopnou kliku s vyměnitelnou cylindrickou vložkou a jedno, nebo vícebodovým zamykáním. V nabídce lze vybrat i elektronickou kliku, včetně té s integrovanou čtečkou karet.

Při spojování rozvaděčů do řady se místo bočnic použijí zásuvné panely, které jsou užší a lehčí. Instalace probíhá zepředu a je možné zvolit ze dvou variant zásuvných panelů, v plné hloubce rozvaděče, nebo jen 300 mm pro oddělení a individuální nastavení hloubky studené zóny pro každý rozvaděč samostatně. Snadno přístupné spojování rozvaděčů do řady. **Vylepšené balení rozvaděče** umožňuje velmi snadnou demontáž z palety a možnost instalace transportních ok. Možnosti kombinace transportních koleček a nožiček.

Rozvaděč RF1 je plně kompatibilní se všemi systémy a doplňky jako jsou:

- Chlazení a ventilace
- Optimalizované proudění vzduchu
- Kabelový management
- Monitoring a zabezpečení
- Inteligentní napájení – PDU
- Hasicí systémy

Ilustrační obrázek



www.conteg.cz

CONTEG, spol. s r.o.

Štětкова 1638/18
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

conteg@conteg.cz