

# DATASHEET

Venkovní  
rozvaděčové skříně  
pro montáž  
na sloup  
nebo stěnu  
outTEG OMR LITE

**CONTEG**

# outTEG OMR LITE – VENKOVNÍ SKŘÍŇĚ PRO MONTÁŽ NA SLOUP NEBO STĚNU



OMR-DL-080605

➤ **Venkovní rozvaděčové skříňe outTEG OMR LITE** představují vhodné řešení pro projekty s vysokými požadavky na stabilní vnitřní klima a jsou specificky určeny pro montáž na sloup nebo stěnu. Dvouplášťové provedení bezpečně ochrání instalované komponenty nejen před všemi vlivy počasí, ale i před vandalismem, a to díky kompaktní konstrukci skříňi, která znmogućuje demontáž jednotlivých částí zvenčí. Pro náročné klimatické podmínky je možné varianty bočnic modifikovat pro instalaci ventilátorů nebo klimatizačních jednotek. Odolnost vůči vlivům počasí je dána především použitím slitiny hliníku a hořčíku AlMg3 pro plášť skříňe a jeho povrchovou úpravou polyesterovou práškovou barvou s UV ochranou.

## HLAVNÍ VÝHODY

- Kompaktní a lehká dvouplášťová konstrukce
- Maximální ochrana proti korozi
- S integrovanou střešou
- Vyrobeno ze slitiny hliníku a hořčíku AlMg3
- Polyesterová prášková barva s UV ochranou
- Pěnové těsnění PUR – vhodné pro extrémní teploty

BARVA:  RAL 7035

## POPIS

### Materiál

- Slitina hliníku a hořčíku AlMg3

### Povrchová úprava

- Polyesterová prášková barva s UV ochranou

### Barva

- RAL 7035
- Volitelně RAL 7046 pro střešou

### Stupeň krytí

- IP65 (stupeň krytí se může snížit po montáži určitého příslušenství)

### Mechanická odolnost

- IK10 dle IEC 6226

### Rozsah dodávky

- Dvouplášťová smontovaná venkovní skříň osazená perforovanou střešou
- Přirozená ventilace mezi vnitřními a vnějšími stěnami

- Přední dveře se dvěma zámky, kombinace klíče 333, zádržka dveří. Snadná změna konfigurace pro pravé nebo levé otevírání dveří
- Perforované vnitřní horizontální lišty na bočních panelech
- Dveřní doraz

## outTEG OMR LITE

Venkovní skříň	V (mm)	500	600	600	800	800
	V (U)	–	12	12	17	17
Š (mm)	400	600	600	600	600	
H (mm)	400	500	600	500	600	
Tloušťka materiálu	Tělo	2	2	2	2	2
	Střeša	2	2	2	2	2
	Dveře	2	2	2	2	2
Hmotnost (kg)		22,5	34	36,5	43,5	46,5
Kód		OMR-DL-050404	OMR-DL-060605	OMR-DL-060606	OMR-DL-080605	OMR-DL-080606

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní deska	1 ks	ID-W-SP5040	ID-W-SP6060	ID-W-SP6060	ID-W-SP8060	ID-W-SP8060
19" lišty	1 pár	–	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U17	ID-W-U17
Vertikální lišty	1 pár	ID-W-H5	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H8	ID-W-H8
Podstavec 100 mm	Přední a zadní díly	1 sada	ID-F-SPF04	ID-F-SPF06	–	–
	Boční díly	1 sada	ID-F-SPS04	ID-F-SPS05	–	–
Držáky pro montáž na sloup	1 sada*	ID-W-MP4	ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6
Držáky pro montáž na stěnu	1 sada*	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB

\* Doporučujeme použití 2 sad.



OMR-DL-080605



OMR-DL-080605



OMR-DL-080605 + ID-W-MP6 na stoupu

# outTEG OMR LITE – VENKOVNÍ SKŘÍNĚ PRO MONTÁŽ NA SLOUP/STĚNU

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### DRŽÁK PRO MONTÁŽ NA SLOUP



- Materiál: 2mm nerezová ocel
- Instalace: pro sloupky s průměrem do 250 mm
- Zatížení: 200 kg
- Obsah balení: držáky pro montáž na sloup včetně montážního příslušenství (2 ks profilovaných lišt, 2 ks stahovacích pásek se sponou [l=850 mm], 8 sad šroubů M8x12, samojistících matic a adhezních podložek)

Kód	Pro šířku venkovní skříně (mm)
ID-W-MP4	400
ID-W-MP6	600

### DRŽÁKY NA STĚNU



- Materiál: 3mm nerezová ocel
- Zatížení: 100 kg
- Obsah balení: 4 ks držáků včetně upevňovacího materiálu k montáži na venkovní skříň

Kód	Balení
ID-W-WB	4 ks

### PODSTAVEC



- Výška: 100 mm
- Materiál: 2mm nerezová ocel 1.4016 (AISI 403)
- Povrchová úprava: polyesterový práškový lak
- Barva: RAL 7046
- Nutné objednat boční sadu ID-xSPSxx a přední a zadní sadu ID-xSPFxx
- Obsah balení: podstavce včetně montážního příslušenství

PODSTAVEC outTEG OMR LITE – BOČNÍ SADA		
Kód	Pro hloubku venkovní skříně (mm)	Balení *
ID-F-SPS04	400	1 sada
ID-F-SPS05	500	1 sada

\* 1 sada zahrnuje: 2x boční díl, montážní příslušenství.

PODSTAVEC outTEG OMR LITE – PŘEDNÍ A ZADNÍ SADA		
Kód	Pro šířku venkovní skříně (mm)	Balení *
ID-F-SPF04	400	1 sada
ID-F-SPF06	600	1 sada

\* 1 sada zahrnuje: 1x přední díl, 1x zadní díl, montážní příslušenství.

## DVEŘNÍ SPÍNAČ



- Materiál – držáky: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Koncový spínač: IP65, plastový, 1NO + 1NC, PG13,5, -25 °C až +70 °C
- Použití: k dispozici pro venkovní skříň s minimální výškou 500 mm a hloubkou 250 mm
- Obsah balení: dveřní spínač včetně montážního příslušenství

Kód	Balení
ID-W-DC	1 ks

## KAPSA NA DOKUMENTY



- Materiál: ABS
- Barva: RAL 7035
- Rozměry: 234 × 241 × 31 mm (V × Š × H)
- Montáž: pomocí samolepicí pásky
- Obsah balení: plastová kapsa na dokumenty a samolepicí páska

Kód	Balení
ID-PO-A4	1 ks

## OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA



- Osvětlení: LED, úhel 120°, 6 500 K
- Světelnost: 400 lm
- Napětí/frekvence: 24-265 V DC/AC ~ 50/60 Hz
- Příkon: 4 W
- Pohybový senzor, vypínací doba 5 minut
- Způsob upevnění: Magnety
- Provozní teplota: -30 °C až 70 °C
- Rozměry: 357,4 × 32 × 35,5 mm (V × Š × H)
- Váha: 140 gr.
- Certifikace: CE, UL

Kód	Popis	Balení
DP-OJ-06	Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem 400 lm, pro 24-265V/50-60Hz, magnetické uchycení	1 sada


## UZEMNĚNÍ



- ID-W-EK: kompletní uzemňovací sada pro celou venkovní skříň
- ID-W-EW68/EW88/EW8816: délka kabelu 300 mm s nalisovanými oky
- Sada zahrnuje: matice, podložky, šroub pro uzemnění dveří, venkovní skříň a montážní desky

Kód	Popis	Balení
ID-W-EK	Kompletní uzemňovací sada WME	1 sada
ID-W-EW68	Uzemňovací vodiče M6, M8 (dveře, venkovní skříň), průřez 10 mm <sup>2</sup>	10 ks
ID-W-EW88	Uzemňovací vodiče M8, M8 (venkovní skříň, montážní deska), průřez 10 mm <sup>2</sup>	10 ks
ID-W-EW8816	Uzemňovací vodiče M8, M8 (venkovní skříň, montážní deska), průřez 16 mm <sup>2</sup>	10 ks

## VNITŘNÍ MONTÁŽNÍ LIŠTY



- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech s perforací po 25 mm
- Šířka lišt: 75 mm
- Instalace: na vnitřní vertikální lišty, které jsou součástí venkovní skříňe
- Použití: k dispozici pro venkovní skříňe s minimální hloubkou 250 mm
- Obsah balení: 2 ks lišt pro vnitřní instalaci včetně montážního příslušenství

Kód	Pro výšku venkovní skříňe (mm)	Balení *
ID-W-H5	500	1 sada
ID-W-H6	600	1 sada
ID-W-H8	800	1 sada

\* 1 sada – 2 ks.

## 19" PEVNÉ LIŠTY



- Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí venkovní skříňe nebo na držáky ID-W-UB pro 800 mm širokou venkovní skříň
- Použití: k dispozici pro venkovní skříňe s minimální hloubkou 250 mm a šířkou 600 a 800 mm
- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Šířka lišt: 56 mm
- Obsah balení: 19" pevné lišty včetně montážního příslušenství

Kód	Pro výšku venkovní skříňe (mm)	Balení *
ID-W-U12	600 (12U)	1 sada
ID-W-U17	800 (17U)	1 sada

\* 1 sada – 2 ks.

## MONTÁŽNÍ DESKA





- Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech
- Obsah balení: Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm (upevňovací materiál v příslušenství venkovní skříňe)

Kód	Pro venkovní skříň V × Š (mm)	Tloušťka materiálu (mm)	Balení
ID-W-SP5040	500 × 400	2,5	1 ks
ID-W-SP6060	600 × 600	2,5	1 ks
ID-W-SP8060	800 × 600	3 F *	1 ks

\* 3 F – 3mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami.



outTEG OMR LITE – přirozená ventilace



outTEG OMR LITE – s termoelektrickou jednotkou s chladičím výkonem 100 W

# KABELOVÉ VÝVODKY A MATICE S PG/METRICKÝM ZÁVITEM



- Materiál: polyamid PA6, těsnění CR (neopren)
- Stupeň krytí: IP68
- Barva: RAL 7035

Kód	Popis	Závit/velikost	Ø kabelu (mm)	Balení
ORO-PG7N	Těsnící vývodka Pg7	Pg7	2,5 – 6,5	10 ks
ORO-PG9N	Těsnící vývodka Pg9	Pg9	3 – 8	5 ks
ORO-PG11N	Těsnící vývodka Pg11	Pg11	4 – 10	5 ks
ORO-PG13N	Těsnící vývodka Pg13	Pg13	5,5 – 12	5 ks
ORO-PG16N	Těsnící vývodka Pg16	Pg16	8,5 – 14	5 ks
ORO-PG21N	Těsnící vývodka Pg21	Pg21	11 – 18	5 ks
ORO-PG29N	Těsnící vývodka Pg29	Pg29	17 – 25	5 ks
ORO-PG36N	Těsnící vývodka Pg36	Pg36	22 – 33	1 ks
ORO-PG42N	Těsnící vývodka Pg42	Pg42	28 – 38	1 ks
ORO-PG48N	Těsnící vývodka Pg48	Pg48	32 – 44	1 ks
ORO-ZPG7N	Plastová matice s obrubou Pg7	Pg7	–	10 ks
ORO-ZPG9N	Plastová matice s obrubou Pg9	Pg9	–	5 ks
ORO-ZPG11N	Plastová matice s obrubou Pg11	Pg11	–	5 ks
ORO-ZPG13N	Plastová matice s obrubou Pg13	Pg13	–	5 ks
ORO-ZPG16N	Plastová matice s obrubou Pg16	Pg16	–	5 ks
ORO-ZPG21N	Plastová matice s obrubou Pg21	Pg21	–	5 ks
ORO-ZPG29N	Plastová matice s obrubou Pg29	Pg29	–	5 ks
ORO-ZPG36N	Plastová matice s obrubou Pg36	Pg36	–	1 ks
ORO-ZPG42N	Plastová matice s obrubou Pg42	Pg42	–	1 ks
ORO-ZPG48N	Plastová matice s obrubou Pg48	Pg48	–	1 ks
ORO-M12N	Těsnící vývodka M12×1,5	M12×1,5	2,5 – 6,5	10 ks
ORO-M16N	Těsnící vývodka M16×1,5	M16×1,5	4,5 – 10	5 ks
ORO-M20N	Těsnící vývodka M20×1,5	M20×1,5	7 – 13	5 ks
ORO-M25N	Těsnící vývodka M25×1,5	M25×1,5	10 – 17	5 ks
ORO-M32N	Těsnící vývodka M32×1,5	M32×1,5	17 – 25	5 ks
ORO-ZM12N	Plastová matice s obrubou M12×1,5	M12×1,5	–	10 ks
ORO-ZM16N	Plastová matice s obrubou M16×1,5	M16×1,5	–	5 ks
ORO-ZM20N	Plastová matice s obrubou M20×1,5	M20×1,5	–	5 ks
ORO-ZM25N	Plastová matice s obrubou M25×1,5	M25×1,5	–	5 ks
ORO-ZM32N	Plastová matice s obrubou M32×1,5	M32×1,5	–	5 ks

## MEMBRÁNOVÁ PRŮCHODKA



- Materiál: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhášivý
- Stupeň krytí: IP64
- Instalace: do otvoru ve dně venkovní skříně namísto plného kabelového dna
- Obsah balení: 1 ks membránové průchodky
- Výtisky otvorů pro instalaci možné objednat v CONTEG modifikačním centru

Kód	Rozměry Š x D (mm)	Kabely	Balení
ID-W-ME24/19	142 × 44	12× max Ø 6,5 mm; 7× Ø 2,1 mm	1 ks
ID-W-ME24/48	142 × 44	48× max Ø 6,5 mm	1 ks



# Potřebujete řešení na míru?

Využijte služeb našeho **CONTEG modifikačního centra**.



➤ Zákaznické úpravy realizujeme v **CONTEG modifikačním centru, které je součástí moderního výrobního závodu v Pelhřimově**. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni připravit otvory pro ventilátory, chladicí jednotky, ovládací panely a tlačítka. To vše do ocelových, nerezových (AISI 304 a 316L) nebo hliníkových venkovních skříní. Výřezy lze realizovat do jednotlivých demontovatelných dílů plášťů (dveře, kabelová dna, bočnice, střechy a montážní desky), ale také do svařených venkovních skříní.



Pro více informací nás kontaktujte na [www.conteg.cz/kontakt](http://www.conteg.cz/kontakt)

# ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VE VENKOVNÍCH SKŘÍNÍCH outTEG OMR LITE

## CHLAZENÍ A TOPENÍ

### TERMOELEKTRICKÉ JEDNOTKY



ID-EP-10X-1

- Materiál: kryt z nerezové oceli
- Stupeň krytí: IP66
- Těsnění: trvalé utěsnění v pěně s uzavřenou strukturou vyrobené z polyetylenu
- Připojení prostřednictvím svorkovnice
- Regulace: ohledně dalších informací kontaktujte prosím naši technickou podporu
- Obsah balení: jednotka termoelektrického chlazení připravená k připojení

TERMOELEKTRICKÉ JEDNOTKY, CHLADICÍ VÝKON 100–800 W			
Kód		ID-EP-10X-1	ID-EP-10X-4
Rozměry (mm)	V	200	280
	Š	304	350
	H	138 (74 mm vně venkovní skříně)	165 (113 mm vně venkovní skříně)
Rozměry výřezu		160 × 260 mm	252 × 322 mm
Chladicí výkon dle DIN 3168		100 W	100 W
Max. objemový průtok vzduchu	Okruh vnějšího vzduchu	128 m <sup>3</sup> /h	128 m <sup>3</sup> /h
	Okruh vzduchu ve skříně	46 m <sup>3</sup> /h	46 m <sup>3</sup> /h
Jmenovitý rozsah napětí		24V DC	230V AC – 50/60Hz *
Jmenovitý proud		4,8 A	0,8A (230V)
Max. proud		7,4 A	0,6A (230V)
Předřazená pojistka		8 A (T)	1A (T) (230V)
Připojení		připojovací svorkovnice	8pinový konektor
Rozsah provozních teplot		–20 °C / +65 °C	–20 °C / +65 °C
Hmotnost		5,9 kg	9,4 kg
Napájecí zdroj		ID-PS-120-41	integrován

\* 120V AC verze na vyžádání



ID-PS-120-41

NAPÁJECÍ ZDROJE PRO TERMOELEKTRICKÉ JEDNOTKY		
Kód		ID-PS-120-41
Rozměry (mm)	V	125
	Š	60
	H	113
Výkon		120 W
Napájecí napětí		110–240 V AC, 90–350 V DC
Výstupní napětí		24 V DC
Aktuální		5 A
Hmotnost		0,62 kg
Montážní poloha		Lišta DIN
Rozsah teplot		–40 °C / +70 °C

## TOPNÁ TĚLESA



- Materiál: hliníkový profil
- Technologie: PTC, vlastní regulace
- ID-EH-80F-4: dva topné okruhy
- Ochrana proti vniknutí: IP20
- Instalace: nacvakávací upevnění na lištu DIN 35 mm EN 50022
- Obsah balení: ohřívač připravený k připojení

TOPNÁ TĚLESA		
Kód	ID-EH-25PF-4	ID-EH-80F-4
Tepelný výkon (W)	250	450/800
Počet topných okruhů	1	2
Provozní napětí (V AC)	230	230
Rozsah provozních teplot (°C)	-10 °C / +50 °C	-40 °C / +60 °C
Rozměr (mm)	V	193
	Š	61,5
	H	85
Ventilátor	Průtok vzduchu (m³/h)	-
	Provozní napětí (V AC)	230
Hmotnost (kg)	0,7	0,8
Elektrické připojení	3pólová svorka	6pólová svorka

## TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ A TOPENÍ



- Snímací prvek: termostatický bimetal
- Maximální tolerance:  $\pm 4$  K
- Spínací rozdíl (hystereze) je  $7^\circ\text{C} \pm 3$  K
- Spínací kapacita (max. zatížení):
  - 15 A odporové / 2 A indukční při 120 V AC
  - 10 A odporové / 2 A indukční při 120 V AC
  - stejnosměrné 30 W
- Připojení: 2pólová svorka pro max. AWG 14 (2,5 mm<sup>2</sup>)
- Montáž: spona pro 35mm lištu DIN
- Rozměry (V x Š x H): 55 x 33 x 43 mm
- Rozsah nastavení teploty: 0 až +60 °C
- Provozní teplota: -20 až +80 °C
- Hmotnost: 40 g
- Termostat pro chlazení – spínací kontakt
- Termostat pro topení – rozpínací kontakt
- Obsah balení: termostat připravený k připojení

Kód	Balení
<b>Termostat pro chlazení (NO)</b>	
ID-EO-TC	1 ks
<b>Termostat pro topení (NC)</b>	
ID-EO-TH	1 ks


## HYGROSTAT



- Instalace: lišta DIN 35 mm
- Připojení: šroubovací svorky
- Rozsah regulace vlhkosti: 35–100 % RV
- Spínací kapacita (max. zatížení): 5 A / 230 V
- Spínací hystereze:  $\pm 3$  % RV
- Rozměry (V x Š x H): 67 x 50 x 38 mm
- Obsah balení: hygrometrický termostat připravený k připojení

Kód	Balení
ID-EO-HY	1 ks

Schéma zapojení topného tělesa které je řízeno termostatem nebo hygrometrickým termostatem



## DRENÁŽ KONDENZÁTU



- Materiál: plast dle UL94 V-0, tmavě šedý, voděodolný s ochranou proti ultrafialovému záření
- Stupeň krytí: IP67
- Těsnění: NBR
- Rozměry: Ø 60 × 49,5 mm, 17,5 mm uvnitř venkovní skříňě
- Průtok vody: 200 ml/h
- Montáž: svisle v nejnižším bodě, závit M50 × 1,5 s maticí (výřez Ø 50 mm)
- Obsah balení: 1 ks drenážního zařízení

Kód	Balení
ID-EO-DD	1 ks

## KOMPENZÁTOR TLAKU




- Montáž: závit PG 29 s převlečnou maticí (výřez průměr 37 mm)
- Instalační poloha: vertikální (Typ ochrany je omezen na IP54, jestliže montážní poloha kompenzátoru tlaku není vertikální.)
- Materiál: plast dle UL94 V-0, RAL 7035
- Stupeň krytí: IP55
- Rozměry: Ø 65,5 × 30,5 mm
- Obsah balení: 2 ks kompenzátoru

Kód	Balení
ID-EO-PC	2 ks

# outTEG OMR LITE – VENKOVNÍ SKŘÍŇ PRO MONTÁŽ NA SLOUP/STĚNU

## TECHNICKÉ VÝKRESY

outTEG OMR LITE – venkovní skříň  
pro montáž na sloup nebo stěnu – dvouplášťová



Kód	Výška (mm)		Šířka (mm)		Hloubka (mm)			Montážní deska (mm)	
	A	V	B	Š	C	H	E	X	Y
OMR-DL-050404	630	478	456	352	487	527	384,5	470	350
OMR-DL-060605	730	578	656	556	587	627	484,5	570	550
OMR-DL-060606	730	578	656	556	687	727	584,5	570	550
OMR-DL-080605	930	778	656	556	587	627	484,5	770	550
OMR-DL-080606	930	778	656	556	687	727	584,5	770	550

# outTEG OMR LITE – VENKOVNÍ SKŘÍŇ PRO MONTÁŽ NA SLOUP/STĚNU

## ROZPTYL TEPELNÝCH ZTRÁT

outTEG OMR LITE – venkovní skříň pro montáž na sloup nebo stěnu –  
dvouplášťová, měření uvnitř skříně,  $\Delta T = 15 \text{ K}$ , rychlost větru  $0 \text{ m/s}$

Kód	V (mm)	Š (mm)	H (mm)	Tloušťka materiálu (mm)	Celková plocha venkovní skříně (m <sup>2</sup> )	Účinná plocha – bez jednoplášťového dna (m <sup>2</sup> )	Celkem ztrátový výkon (W)
OMR-DL-050404	500	400	400	2	1,12	0,88	35,16
OMR-DL-060605	600	600	500	2	1,92	1,60	64,08
OMR-DL-060606	600	600	600	2	2,16	1,82	72,92
OMR-DL-080605	800	600	500	2	2,36	2,00	80,16
OMR-DL-080606	800	600	600	2	2,64	2,26	90,60

# BEZPEČNOSTNÍ SAMOLEPKY

## POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ



**POZOR  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ !**



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-H1007	105	74	1 sada
ID-OS-H0705	74	52	1 sada
ID-OS-H0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-F1007	105	74	1 sada
ID-OS-F0705	74	52	1 sada
ID-OS-F0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## VYPNI V NEBEZPEČÍ



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-G1007	105	74	1 sada
ID-OS-G0705	74	52	1 sada
ID-OS-G0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## HLAVNÍ VYPÍNAČ



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-E1007	105	74	1 sada
ID-OS-E0705	74	52	1 sada
ID-OS-E0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## DVOUKOMBINACE – POZOR EL. ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-B0710	74	105	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## DVOUKOMBINACE – HLAVNÍ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČÍ



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-C0710	74	105	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## ČTYŘKOMBINACE



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-D1410	148	105	1 sada
ID-OS-D1007	105	74	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## VÝSTRAHA



- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-A0809	80	90	1 sada
ID-OS-A0606	60	67,5	1 sada

\* 1 sada – 5 ks



Označení rozvaděčů, vaše logo a jiné rozměry samolepek na vyžádání.





**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**

Štětškova 1638/18

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**