



СПЕЦИФИКАЦИЯ
Настенные шкафы
и шкафы SOHO
iSEVEN REN

CONTEG

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И ШКАФЫ SOHO iSEVEN REN




REN-10-60/40

➤ **Настенные шкафы серии REN класса iSEVEN** предназначены для решения повседневных задач и обладают исключительно выгодным соотношением между ценой, функциональностью и качеством.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



- Удобный доступ к установленному оборудованию через переднюю дверь
- Шкаф подвешивается на съемную заднюю стенку
- Грузоподъемность — 50 кг

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 7035



Съемная задняя стенка

Артикул	В (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21



ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 6, 10, 12, 15U
- Ширина: 530 мм
- Глубина: 300, 400 или 500 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 1 мм/1,25 мм

Грузоподъемность

- Стандартная комплектация: 50 кг (сбалансированная нагрузка)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30

Цвет

- Стандартный цвет: RAL 7035

Передняя дверь

- Закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме или сплошная стальная
- Дверь имеет левую и правую навеску (процедура перенавески дверей проста и может быть выполнена на объекте монтажа)
- Дверь открывается на 180°

Кабельные вводы

- Верхнее и нижнее отверстия для ввода кабеля, размер 150 × 56 мм, выбивное отверстие.

- Может быть закрыта сдвижной глухой панелью с дисковыми гайками (DP-DB-200 × 68) или щеточным кабельным вводом (DP-KP-KAR3) — заказывается отдельно
- Кабельные вводы на заднем крае шкафа для прямого прохождения кабеля вдоль стены

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара 19" вертикальных направляющих
- Передняя дверь — тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком
- Провода заземления компонентов шкафа

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4
140 00 Прага 4
Чешская Республика

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пельгржимов
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG