

DATASHEET
Coffret muraux
& SOHO
iSEVEN REN

CONTEG

iSEVEN REN




REN-10-60/40

➤ Les coffrets iSEVEN REN à montage mural sont conçus pour un usage quotidien, avec un rapport qualité-prix inégalé.

AVANTAGES PRINCIPAUX



- Accès facile à l'équipement installé par la porte avant
- Fixation facile avec panneau arrière amovible
- Charge admissible jusqu'à 50 kg

ÉCHANTILLON DE COULEUR :  RAL 7035



Panneau arrière amovible

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Pro-fondeur utile	H	W	D	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21



DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 6, 10, 12, 15U
- Largeur : 530 mm
- Profondeur : 300, 400 ou 500 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1mm/1,25mm

Limite de charge

- 50 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte en verre de sécurité (EN 12 150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible — permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Passe-câbles

- Ouvertures supérieures et inférieures pour l'entrée de câbles, taille 150 x 56 mm, ouverture à défoncer
- Peut être recouvert par un panneau blanc coulissant avec des écrous papillon (DP-DB-200 x 68) ou une entrée de câble à balais (DP-KP-KAR3) — à commander séparément
- Entrées de câbles sur le bord arrière du boîtier pour un chemin de câbles droit le long du mur

Panneau arrière

- Amovible, avec module pour entrée de câble
- Installation murale facile, fixation du panneau arrière en premier et ensuite le coffret vient se fixer

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre

CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vitezne plani 1719/4
140 00 Prague 4
Czech Republic

Usine de production :

K Silu 2179
393 01 Pelhrimov
Czech Republic

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

CONTEG