## СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

**RACKS** 

# SOHO On-Wall - навесной шкаф

#### CONTEG, spol. s r.o. Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4, 140 00 Прага 4 Чешская республика

Тел.: +420 261 219 182 Факс: +420 261 219 192

#### Завод:

К Силу 2179 393 01 Пелхримов Чешская республика Тел.: +420 565 300 300

Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru www.conteg.ru

#### Местные представительства/филиалы

Австрия: +43 170 659 0115 Бенилюкс: +32 477 957 126

Восточная Европа /

Скандинавия: +49 172 8484 346 Франция / Италия / Магриб: +33 686 074 386 Германия / Швейцария: +420 724 723 184 Индия: +91 99 1695 0773 Средний Восток: +971 555 08 32 41 Россия, СНГ: +7 495 967 3840 Саудовская Аравия: +966 594 30 13 08 +380 674 478 240 Украина:

### 3.7 SOHO On-Wall - навесной шкаф

Шкафы серии АСР предназначены для использования в малых/домашних офисах (SOHO), устанавливаются на стену и обладают высокими эстетическими характеристиками. Шкафы этой серии оснащены направляющими для установки активного оборудования (2U) и монтажа пассивных компонентов (4U). Навесные шкафы АСР позволяют получить базовый уровень доступа к установленному оборудованию — через переднюю дверь шкафа.



ACP-OW-55/53/14



**RAL 7035** 

#### ОПИСАНИЕ:

#### Размеры

- Высота: 550 мм
- Ширина: 530 мм
- Глубина: 155 мм

#### Конструкция

• Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1,25, 1,5 и 2 мм

#### IIRAT

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета по заказу

#### Передняя дверь


- Дверь открывается на 180°
- Дверь с перфорацией (для обеспечения эффективной вентиляции) и с замком


#### Кабельные вводы

- В днище шкафа имеются просечки отверстия под внутреннюю электрическую розетку
- На стенках шкафа имеются многочисленные просечки отверстий диаметром 22,6мм для ввола кабеля
- На задней стенке шкафа расположены крючки для крепления кабельных стяжек

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 пара фиксированных горизонтальных 19" направляющих (2U)
- 1 пара фиксированных вертикальных 19" направляющих (4U)
- Стальная дверь с перфорацией, с замком





Артикул	Размеры шкафа (мм)			Вертикальные направляющие		Горизонтальные направляющие		Размеры включая упаковку (мм)			Вес брутто
	В	Ш	Г	В*	ПГ**	В*	ПГ**	В	Ш	Г	(кг)
ACP-0W-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

<sup>\*</sup> длина направляющих (U)

<sup>\*\*</sup> полезная глубина, мм