



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Top Duct Light

**CONTEG**

# TOP DUCT LIGHT



CPW-TDL-80



CPW-TDL-30



CPW-TDL-EC


➤ **Top Duct Light (TDL)** — это система для надежной, простой и экономически эффективной организации медного кабеля над шкафами. Компоненты системы Top Duct Light характеризуются простотой монтажа и удобством доступа для прокладки и коммутации кабельной проводки между серверными, кроссовыми шкафами и шкафами с ИБП. Система TDL предназначена для распределения кабеля между рядами шкафов; крепление к потолку или другим внешним элементам не требуется. Это решение сокращает время монтажа и позволяет легко менять отдельные компоненты в системе.


## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначена для прокладки медного кабеля над шкафами
- Простота соединения компонентов системы над шкафами и между рядами шкафов
- Совместима с системой OptiWay, изоляцией коридоров, кондиционерами CoolTop и CoolTeg
- Магистральная система организации кабеля над шкафами
- Длина компонентов соответствует ширине шкафа
- Возможность прокладки нескольких независимых кабельных магистралей
- Удобство монтажа; установка с минимальным использованием инструмента
- Регулируемые по длине каналы-перемычки для связи кабельных магистралей над проходами и изолированными коридорами

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Top Duct Light — длина 300, 400, 600 и 800 мм
- Top Duct Light — торцевые панели
- Канал-перемычка с ограничителями радиуса изгиба
- Аксессуары для организации кабеля

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005



Артикул	Размеры (мм)			Упаковка
	Длина	Высота	Ширина	
CPW-TDL-30	300	100		2 шт.
CPW-TDL-40	400	100		2 шт.
CPW-TDL-60	600	100		2 шт.
CPW-TDL-80	800	100		2 шт.
CPW-TDL-EC	800, 1000, 1200	100		2 шт.
CPW-CDL	1000, 1200, 1800	200	70	1 шт.

Пример установки над шкафом RSF шириной 800 мм и глубиной 1 200 мм



## Аксессуары

DP-KP-LEM	Резиновая окантовка края отверстия для ввода кабеля (длина 790 мм)	1 шт.
DP-KP-KAR4-D	Кабельный ввод с двойной щеткой, состоит из двух частей (под отверстие 300 × 100 мм)	1 шт.
DP-KP-KAR9	Кабельный ввод с контролем радиуса изгиба кабеля (под отверстие 300 × 100 мм)	1 шт.



**CONTEG, spol. s r.o.**

**Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4  
140 00 Прага 4  
Чешская Республика

**Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пельгржимов  
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40  
[conteg@conteg.ru](mailto:conteg@conteg.ru)

[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

**CONTEG**