



DATASHEET
Nástěnné
rozvaděče
iSEVEN REN

CONTEG

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

ISEVEN REN




REN-10-60/40

➤ **Nástěnné rozvaděče ISEVEN REN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

HLAVNÍ VÝHODA


- Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
- Snadné zavěšení s pomocí odnímatelného zadního panelu
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 7035



Odnímatelný zadní panel

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21



POPIS

Rozměry

- Výška: 6, 10, 12, 15U
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 300, 400 nebo 500 mm

Konstrukce

- 1mm/1,25mm plech

Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní: RAL 7035
- Další barvy na dotaz

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou zásepkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200×68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříňe pro přímý vstup kabelů podél stěny

Zadní panel

- Odnímatelný s modulem pro vstup kabelů
- Snadná instalace na zeď, nejdříve zadní panel a na něj se nasadí rozvaděč

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND/zemnicí sada

CONTEG, spol. s r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG