

# CONTEG DATENBLATT

ZUBEHÖR

## KABELSCHUTZ FÜR PANEELÖFFNUNGEN

### CONTEG, spol. s r.o.

#### Zentrale:

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Prag 4  
Tschechische Republik  
Tel.: +420 261 219 182  
Fax: +420 261 219 192

#### Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 300 300  
Fax: +420 565 533 955

#### Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com  
www.myconteg.de

# 7.8 KABELSCHUTZ FÜR PANEELÖFFNUNGEN

*Kantenschutzstreifen und Bürstenleisten schützen die Kabel an den Kabeleinführungsöffnungen und können das Eindringen von Staub in den Schrank deutlich vermindern. In allen Fällen werden sie an den Kabelöffnungen montiert.*

## BESCHREIBUNG:

- Montage in den Kabeleinführungsöffnungen (300×100 mm oder 300×50 mm)
- Montageöffnungen auf der Rückseite zur Wandbefestigung




DP-KP-KAR



DP-KP-RB4



DP-KP-HCE2



DP-KP-KAR-A



DP-KP-KAR7



DP-KP-KAR4



DP-KP-KAR4-D

Code	Beschreibung
DP-KP-LEM	Gummikantenschutz für Kabeleinführungen (Länge 790 mm) für frei stehende Schränke
DP-KP-HCE2	Hermetische Staubschutzplatte für Schränke mit IP54, vorbereitet für 24×12,6 mm und 10×10,5 mm Kabeleinführungen
DP-KP-KAR	Staubschutzplatte mit Bürste – für frei stehende Schränke
DP-KP-KAR3	Staubschutzplatte mit Bürste – für Wandschränke
DP-KP-KAR4	Staubschutzplatte mit Doppelbürste – für frei stehende Schränke
DP-KP-KAR4-D	Geteilte Staubschutzplatte mit Doppelbürste – für frei stehende Schränke
DP-KP-KAR5	Staubschutzplatte mit Bürste – für frei stehende PREMIUM-Schränke, Öffnungsgröße 300×50 mm
DP-KP-KAR-A	Staubschutzplatte mit Doppelbürste – für Doppelboden-Installation (Öffnungsgröße 410×215 mm)
DP-KP-KAR6	Staubschutzbürste für Kabelöffnung 500×115 mm (für R17/RM7), zwei Stück Bürsten und zwei Stück Gummikantenschutz für Kabeleinführungen
DP-KP-KAR7	Staubschutzplatte mit verschiebbarer Segmentabdeckung aus PUR-Material
DP-KP-RB4	Runde Kabeleinführung mit Bürste, 4_Zoll (100 mm)