



SAMONOSNÉ UZAVŘENÉ ULIČKY

CONTEG

SAMONOSNÉ UZAVŘENÉ ULIČKY


CONTEG v první řadě myslí na potřeby zákazníků.


Vyvinul pro ně unikátní univerzální samostatně stojící uličku.

Naše řešení umožňuje flexibilní volbu počtu a velikosti použitých rozvaděčů. Provozovatelé datacenter tak mohou snadno přemisťovat rozvaděče podle jejich aktuálních potřeb. Produkt je navíc možné upravit podle přání zákazníků pro požadované šířky a délky uličky.


Univerzální ulička má standardní šířku 1200 milimetrů, umíme ji ale přizpůsobit na 1000 nebo 1800 milimetrů. Délka standardního střešního modulu činí 2400 milimetrů, lze prodloužit dalšími moduly na potřebnou délku.

- Univerzální volně stojící řešení uzavřené uličky.
- Světla výška 2500 mm, pro skříně s až 52U s kolečky.
- Standardní šířka 1200 mm, volitelně 1000 nebo 1800 mm.
- Délka standardního střešního modulu je 2400 mm a lze ji prodloužit dalšími moduly vždy o 2400 mm.
- Celoprosklené dveře s plně automatickým systémem řízení.
- Záslepné panely pro zakrytí mezery místo stojanu nebo prostoru nad skříní.
- Střešní polykarbonátové panely o šířce pouze 600 mm; volitelně panel o šířce 150 mm se vstupem pro protipožární (sprinklerový) systém.
- Podepření zavěšením na strop nebo lze podepřít pomocnými sloupky





Kód	Popis
CA-FS-250/120-AS-FL	Volně stojící rám uzavřené uličky s posuvnými skleněnými dveřmi pro šířku uličky 1200 mm, výšku 2500 mm, RAL 7035 nebo RAL 9005; Mechanický, automatický systém otevírání dvojitých dveří.
CA-FS-RS-240	Rám střešního profilu, délka 2400 mm
CA-FS-120/60-C	Střešní modul volně stojící uzavřené uličky, šířka 600, šířka uličky 1200 mm, polykarbonátový panel v Al rámu
CA-FS-120/15	Střešní modul volně stojící uzavřené uličky, šířka 150, šířka uličky 1200 mm, Al panel s otvorem pro sprinklerový systém
CA-FS-BP-60/250	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 600 mm, výška 2500 mm
CA-FS-BP-60/50	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 600 mm, výška 500 mm
CA-FS-BP-60/30	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 600 mm, výška 300 mm
CA-FS-BP-60/5	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 600 mm, výška 50 mm
CA-FS-BP-80/250	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 800 mm, výška 2500 mm
CA-FS-BP-80/50	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 800 mm, výška 500 mm
CA-FS-BP-80/30	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 800 mm, výška 300 mm
CA-FS-BP-80/5	Polotovar volně stojící uzavřené uličky, šířka 800 mm, výška 50 mm





CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Štětškova 1638/18

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

info@conteg.cz

www.conteg.cz

CONTEG