



**FICHE  
TECHNIQUE**  
Système  
de surveillance  
de l'environnement  
RAMOS Plus

**CONTEG**

# SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

**Le système de surveillance RAMOS** est utilisé pour contrôler l'état de l'environnement intérieur et extérieur (température, humidité, fuite d'eau, fumée,...) dans les grands data centers, les salles serveurs ou les baies individuelles. Il vous permet d'intégrer facilement et de surveiller ultérieurement d'autres composants, tels que les bandeaux de distribution d'énergie intelligents (PDU), les onduleurs (UPS), les unités CA, etc. Le système prend en charge le contrôle à distance.

RAMOS se compose de matériel et d'un logiciel — l'application CONTEG Pro Server. Le matériel se décline en 4 versions différentes d'unités de surveillance, qui sont différenciées par leurs niveaux de fonctionnalité. Chaque version a des caractéristiques différentes, un nombre différent de capteurs ainsi que des entrées et sorties différentes. Une large gamme d'accessoires est disponible pour les unités, tels que des détecteurs, des capteurs, des sirènes, des contacts de porte magnétiques, modules d'extension, etc.

L'application CONTEG Pro Server dispose d'une interface web conviviale pour la configuration des capteurs, la collecte des données, les réglages pour la transmission des informations sur les paramètres surveillés de différentes manières (SNMP, e-mails, SMS, MMS, SMTP, ...) et l'affichage graphique étendu des valeurs.

	RAMOS Ultra/Ultra ACS	RAMOS Optimax/ Optimax GSM	RAMOS Plus/Plus GSM	RAMOS Mini
Convient pour	DC et Salle Serveur	Baies multiples ou Salle Serveur	Baie seule ou petite quantité	Baie seule
Capteurs	8x/2x ports intelligents (extensible jusqu'à 500 capteurs)	8x ports intelligents et 10x entrées digitales (extensible jusqu'à 500 capteurs)	4x ports (extensible jusqu'à 500 capteurs)	Jusqu'à 3 capteurs (température et humidité) 1x Entrée (IN) digitale et 1x Sortie (OUT) relais
Capteurs virtuels	80x libres	10x libres (licences possibles jusqu'à 80)	5x libres (licences possibles jusqu'à 40)	-
Communication	LAN : SNMP v1, v2 et v3, VPN Modbus TCP et RTU GSM : avec plug-in modem USB GSM Série : RS485 (Modbus uniquement)	LAN : SNMP v1, v2 et v3 Modbus TCP, Modbus RTU via adaptateur externe GSM : version GSM uniquement	LAN : SNMP v1, v2 et v3 Modbus TCP GSM : version GSM uniquement	LAN : SNMP v1 and v2 XML
Notifications	E-mails, traps SNMP SMS *, MMS *, Appel *, appel Skype et SMS, Contrôle Relais *, Contrôle de porte *, Redémarrage / Arrêt / Démarrage Serveur	E-mails, Traps SNMP, Sirène et stroboscope *, Relais *, Variante SMS avec modem GSM intégré	E-mails, Traps SNMP, Sirène et stroboscope *, Relais *, Variante SMS avec modem GSM intégré	E-mails, Trappes SNMP, Relais
Intégration à CONTEG Pro Server	Gratuit jusqu'à 4 unités — les unités supplémentaires sont sous licence			Licence
Avantages	Flexibilité des ports intelligents Solution extensible Supervision d'appareils tierces Cartographie des capteurs	Flexibilité des ports intelligents Solution extensible Variante avec modem GSM intégré Supervision d'appareils tierces Cartographie thermique de la baie	Flexibilité des ports intelligents Variante avec modem GSM intégré Supervision d'appareils tierces Cartographie thermique de la baie	Petit et simple Contrôle relais manuel
Dimensions H x L x P	46 x 216 x 138 mm	44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU)	32 x 115 x 64 mm	28 x 66 x 66 mm
Tension	7.5 V DC/12 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC

\* Nécessite des accessoires appropriés.

# SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

## RAMOS PLUS ET ACCESSOIRES

### RAMOS Plus



L'unité de surveillance principale RAMOS Plus est le plus petit modèle de la gamme RAMOS de dispositifs de surveillance intelligents, conçus pour être utilisés dans des baies individuelles et des armoires extérieures. Il existe en deux versions : la version standard et la version GSM avec modem GSM intégré et antenne externe. Le serveur Web intégré de l'unité RAMOS Plus (GSM) permet un paramétrage, un contrôle et un fonctionnement pratiques depuis n'importe quel endroit. En cas d'alarme, la notification est envoyée par e-mail ou par SMS aux personnes pré-posées.

Il dispose de 4 ports à détection automatique auxquels il est possible de connecter une large gamme de capteurs intelligents (température, humidité, fuites d'eau, ventilation, contrôle d'accès, relais de contrôle, détection de la tension alternative, mesure de la tension continue, ...). Les capteurs comprennent un système intégré de collecte de données et de graphique intégré pour repérer les tendances en matière de température et d'humidité. Des fonctions complètes de gestion à distance sont prises en charge, y compris le protocole SNMP v3 sécurisé. RAMOS Plus prend également en charge Modbus TCP et RADIUS.

RAMOS Plus peut également être intégré à l'application CONTEG Pro Server pour une gestion et une supervision centralisées de l'environnement surveillé.

- 4x ports intelligents, réglables en entrée ou en sortie
- 5x capteurs virtuels pour la surveillance de matériel tiers à l'aide du protocole Modbus et SNMP (une licence peut être accordée pour 40 capteurs)
- Port Ethernet 10/100
- Serveur web intégré

L'ensemble comprend : alimentation externe 5 V DC 3A avec câble d'alimentation interchangeable, supports de montage, câble de raccordement croisé de 1,5 m de long, kit de montage et CD d'installation. La version GSM contient également une antenne GSM externe avec un câble de 3m de long et un connecteur SMA.

Référence	Description
RAMOS Plus	Unité de supervision principale
RAMOS Plus GSM	Unité de supervision principale avec modem 4G intégré et antenne externe

### Extension pour port intelligent



L'extension permet de créer 8 entrées/sorties sur un simple port intelligent de l'unité principale. Chaque port peut être paramétré comme une entrée ou une sortie (sortie jusqu'à 20mA). Le contact d'entrée de l'extension est capable de supporter n'importe quel type de contact de porte. L'appareil est automatiquement reconnu et alimenté par l'unité principale. L'extension est connectée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 300m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5, 1,50 m

Référence	Description
RAMOS Ultra-EX-D8-8	Extension pour port intelligent

## Boitier relais 8



Le Boitier Relais 8 est un relais multiport spécialement conçu pour un contrôle de process avancé avec 8 contacts de relais inversés qui peut être utilisé manuellement ou via des notifications. Le Boitier Relais 8 est contrôlé facilement par n'importe quel capteur ou détecteur. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux changements de statut des capteurs. Le réglage du Boitier Relais 8 est facile grâce à sa fonction d'auto-détection intégrée et une interface web conviviale. Cet appareil permet de contrôler l'alimentation, de switcher On/Off un équipement de cooling, d'activer des alarmes, etc. Cela requiert une alimentation externe 7,5V DC (RMS-U-PW). La connexion à l'unité de supervision principale est réalisée en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard.

Le package inclut ; câble LAN CAT 5 de 1,50 m, pattes de montage 19

Référence	Description
RMS-U-RB-8	Boitier Relais 8

## Capteur de température daisy-chain



Le capteur de température est conçu pour une installation dans les baies et mesure la température dans la plage de -55°C à +75°C. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être chaînés liés à un simple port intelligent. Le capteur est alimenté par l'unité principale. L'extension est faite en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum d'extension de câble est de 150m pour 8 capteurs.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m pour connexion

Référence	Description
RMS-U-DST	Capteur de température daisy-chain – 1 pce
RMS-U-DST-8	Capteur de température daisy-chain – 8 pcs

## Capteur de température & humidité



Le capteur de température et humidité est conçu pour être placé à l'intérieur des baies et mesurer la température dans la plage de -55°C à +75°C et l'humidité dans la plage de 0 à 100%. Le capteur peut être étendu pour atteindre jusqu'à 300m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-STHB	Capteur de température & humidité avec extension jusqu'à 300m

## Capteurs pour cartographie thermique



Les capteurs pour cartographie thermique sont idéaux pour la supervision complète de l'environnement dans les baies. En utilisant cet appareil il est possible de déterminer les points chauds et d'ajuster l'installation du matériel IT dans la baie ou de régler la puissance de l'unité de cooling. Les capteurs précâblés supervisent la baie sur 3 niveaux.

Supervise la température en haut, au milieu et en bas de la baie IT sur la face avant ou arrière ou les deux, ainsi que la différence de température entre l'avant et l'arrière, (valeur Delta T). Des capteurs d'humidité sont également disponibles en option.

Le package inclut : câble 1,50 m

Référence	Description
RMS-P-ST6	Capteur de cartographie thermique 6 température (3 avant, 3 arrière et 3 Delta calculé), avec câble 1,50m; (peut être allongé par un câble LAN CAT 5/6)
RMS-P-ST6H2	Capteur de cartographie thermique 6 température (3 avant, 3 arrière et 3 Delta calculé) et 2 humidité (avant et arrière), avec câble 1,50m; (peut être allongé par un câble LAN CAT 5/6)

## Adaptateur pour capteur externe



L'adaptateur de capteur rend facile la connexion d'un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC. Un interrupteur sur le côté du capteur vous permet de changer un contact sec I/O à la place, qui est capable de maintenir une sortie 5V DC pour alimenter le capteur tout le temps, tout en surveillant encore l'entrée du contact sec. Cet appareil est pluggé aux unités principales de monitoring OptimaX.

Le package inclut : câble LAN CAT5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-P-SENS	Adaptateur de capteur pour capteur externe avec sortie 0-10V DC et entrée de contact sec

## Afficheur programmable



L'afficheur programmable est pluggé sur l'unité principale de supervision OptimaX, et peut être programmé pour afficher les données de n'importe quel capteur intelligent ou virtuel et montre jusqu'à 8 paramètres en séquence. Les indicateurs LED alertent si un capteur est dans une condition critique. C'est alors reflété sur l'écran lui-même en forme de notification critique ou alarmante. L'afficheur est alimenté par le port intelligent et mesure 1 température en même temps. L'installation est faite sur la porte d'une baie IT, sur le mur du local ou l'allée du Datacenter.

Le package inclut : câble LAN CAT5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-P-ST-DSPL	Afficheur rétro-éclairé programmable avec capteur de température

## Capteur de débit d'air



La capteur détecte la présence ou l'absence de débit d'air à l'intérieur des baies. La capteur fonctionne sur le principe de mesure différentielle, qui compare la résistance de la thermistance externe et interne. Cet appareil peut être connecté à une réponse d'alarme et peut être étendu jusqu'à 30m en utilisant un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5, de 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-AF	Capteur de débit d'air

## Sirène & Lumière stroboscopique



La sirène & le stroboscope servent d'alarme visuelle et sonore pour l'opérateur. Cela émet un son perçant jusqu'à 100dB à une distance d'un mètre de l'appareil et les flashes sont à une fréquence de 400 fois par minute. L'appareil dispose de nombreuses options de réglage, telle que la désactivation de l'alarme. L'extension se fait à l'aide d'un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum de l'extension du câble est de 30m.

Le Package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-AS	Sirène et lumière stroboscopique

## Détecteur de fumée



Le détecteur émet un signal d'alarme à 2 états de 85dB à une distance de 3m de l'unité et est également équipé d'une indication LED. Il doit être monté au plafond pour une détection maximale de la fumée. Cet appareil est alimenté par l'unité principale et peut être connecté à une batterie de secours de 9V. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 90m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée

## Détecteur de mouvement PIR



Détecteur de mouvement avec un angle de détection de 60° et une distance de détection de 3m; utilisé pour sécuriser les salles ou les bâtiments et envoyer des alertes en cas d'intrusion dans la zone surveillée. Il a une indication LED de l'état de l'appareil. Jusqu'à 10 détecteurs de mouvement peuvent être liés en chaîne à un simple port intelligent. La longueur maximum totale du câble LAN CAT 5/6 pour 10 détecteurs est de 46m. La longueur maximum du câble entre deux détecteurs individuels doit être moins de 6m. La longueur maximale du câble connectable pour un détecteur seul est de 300m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR

## Capteur d'eau localisé



Le capteur d'eau localisé est capable de détecter l'eau sur le site d'installation. Il a la possibilité d'indication LED sur l'appareil en lui-même. L'extension est faite en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard. La longueur maximum du câble d'extension est de 60m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 4,50m

Référence	Description
RMS-I-DE-04	Capteur d'eau localisé

## Serpentin détecteur d'eau



Le serpentini détecteur d'eau avec une corde de détection de 3m de long protège les appareils sensibles à l'eau stockés à l'intérieur d'une baie contre d'éventuels dommages. Il est aussi capable de détection à court-terme d'accumulateur d'acide. Le câble de détection peut être étendu avec un câble d'extension de 3m de long jusqu'à une longueur totale de 50m. Le détecteur est alimenté par l'unité de supervision principale et est reconnu automatiquement. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur maximum de connexion de 30m. Le capteur est équipé d'un serpentini de détection de 3m et d'un câble de raccordement durable de 6m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 de 1,50 m

Référence	Description
RMS-I-DE-06	Serpentin détecteur d'eau avec câble de détection de longueur 3m
RMS-I-DE-06-EXT3	Rallonge de serpentini détecteur d'eau – câble de détection 3m

## Serpentin détecteur de localisation d'eau



Le serpentín détecteur de localisation d'eau est conçu pour la détection d'eau à un emplacement spécifique. Il peut être connecté à l'unité de supervision principale par des ports de capteur intelligent (RJ45). Cet appareil est alimenté par l'unité principale. Le détecteur inclut un serpentín de détection extensible de 3m via un câble de détection d'extension de 3m, câble durable de 6m pour connecter les serpentins au détecteur et au module de détection, module de détection principal connecté au port intelligent via un câble LAN CAT 5/6.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 - 1,50m

Référence	Description
RMS-I-DE-07	Serpentin détecteur de localisation d'eau avec câble de détection de 3m
RMS-I-DE-07-EXT3	Extension de serpentín détecteur de localisation d'eau – câble de détection de 3m

## Contact sec



Le contact sec est utilisé pour connecter des appareils externes, comme des systèmes de sécurité ou incendie, ou bien toute application nécessitant un contrôle par l'unité. Quand il est utilisé comme une sortie, il peut fournir jusqu'à 20mA. La plage d'alimentation d'entrée est de 0 à 5V. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 RMS-I-CON.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 4,5m

Référence	Description
RMS-I-DRC	Contact sec

## Contact de porte magnétique



Le contact de porte magnétique est une fonction de sécurité la surveillance des portes et panneaux latéraux. Avec le contact de porte magnétique, il est possible de surveiller une ouverture des portes non autorisée ainsi que les panneaux latéraux. Le contact est alimenté par l'unité principale. L'extension est réalisée en utilisant un câble réseau CAT 5/6 standard et un coupleur RJ45-RJ45 (catégorie 5E) RMS-I-CON. La longueur maximum du câble d'extension est de 300m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 - 4,50m, support de montage

Référence	Description
RMS-I-MK	Contact de porte magnétique

## Relais contrôlé AC-Sensor (110V/220V)



Le relais contrôlé AC-Sensor vous permet de contrôler des appareils électriques via internet. Il surveille la charge de puissance et reçoit un signal de commande qui est envoyé de l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs. Il a un fusible de 10A intégré remplaçable et est équipé avec des connecteurs C13 et C14. Le relais peut être contrôlé par n'importe quel capteur. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 30m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 - 1,50m

Référence	Description
RMS-I-PWR-NO	Relais contrôlé AC-Sensor

## Convertisseur 4-20mA



Le convertisseur de signal 4-20mA est utilisé pour intégrer l'unité avec un transmetteur 4-20mA. La technologie 4-20mA est utilisée pour communiquer des signaux analogiques sur de longues distances où l'interférence électrique est un problème. Cette solution est souvent utilisée dans l'industrie du contrôle de processus pour collecter les valeurs analogiques d'un large éventail de capteurs à distance. Les convertisseurs 4-20mA peuvent maintenant être intégrés dans l'unité et peuvent être améliorés en ajoutant des graphiques, une interface web, une interface mail, des seuils et des limites. Le convertisseur est alimenté par l'unité principale. Il est connecté en utilisant un câble LAN CAT 5/6 standard avec une longueur de connexion maximum de 4,50m.

Le package inclut : câble LAN CAT 5 - 1,50m

Référence	Description
RMS-I-VC	Convertisseur 4-20mA

## Relais contrôlé Mini Sensor



Le mini boîtier relais avec sortie de puissance contrôlée en option peut être branché sur les unités de supervision principales RAMOS Plus ou OptimaX. Cet appareil peut piloter le plus grand relais avec une sortie courant faible en option. Equipement avec un relais qui doit être commuté en fonction de l'entrée du capteur, cet adaptateur commutera les contacts ou sorties 200mA – 5V DC en fonction de l'état d'un capteur.

Référence	Description
RMS-P-RB	Boîtier Mini Relais avec sortie de puissance contrôlée en option

## Coupleur pour extension



Le coupleur CAT 5E RJ45-RJ45 est utilisé pour allonger le câble de capteur

Le package inclut : 10 pcs

Référence	Description
RMS-I-CON	Coupleur CAT 5E RJ45-RJ45

## Table des références

Référence de Commande	Description
RAMOS Plus	Unité de supervision principale
RAMOS Plus GSM	Unité de supervision principale avec modem 4G intégré et antenne externe
RAMOS Ultra-EX-D8-8	Expandeur pour port intelligent
RMS-U-RB-8	Boîtier Relais 8
RMS-U-DST	Capteur de température daisy-chain – 1 pce
RMS-U-DST-8	Capteur de température daisy-chain – 8 pcs
RMS-I-STHB	Capteur de température & Humidité avec extension jusqu'à 300m
RMS-P-ST6	Capteur de cartographie thermique, 6 température (3 face avant, 3 face arrière et 3 Delta calculés), avec câble 1,50m
RMS-P-ST6H2	Capteur de cartographie thermique, 6 température et 2 humidité (température 3 face avant, 3 face arrière et 3 Delta calculés, humidité en face avant et arrière), avec câble 1,50m
RMS-P-SENS	Adaptateur de capteur pour capteur externe avec sortie 0-10V DC et entrée contact sec
RMS-P-ST-DSPL	Afficheur rétro-éclairé programmable avec capteur de température
RMS-I-AF	Capteur de débit d'air
RMS-I-AS	Sirène & Lumière stroboscopique
RMS-I-DE-01	Détecteur de fumée
RMS-I-DE-02	Détecteur de mouvement PIR
RMS-I-DE-04	Détecteur d'eau localisé
RMS-I-DE-06	Serpentin détecteur d'eau avec câble de détection longueur 3m
RMS-I-DE-06-EXT3	Extension de serpentin détecteur d'eau – câble de détection 3m
RMS-I-DE-07	Serpentin détecteur d'eau localisé avec câble de détection longueur 3m
RMS-I-DE-07-EXT3	Extension de serpentin détecteur d'eau - câble de détection 3m
RMS-I-DRC	Contact sec
RMS-I-MK	Contact de porte magnétique
RMS-I-PWR-NO	Relais contrôlé AC-Sensor
RMS-I-VC	Convertisseur 4-20mA
RMS-P-RB	Boîtier Mini Relais avec sortie d'alimentation contrôlée en option
RMS-I-CON	Coupleur CAT 5E RJ45-RJ45



**CONTEG France sarl**

Zac du Bourg de Serris  
7 Boulevard Robert Thiboust  
77700 Serris

Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90

[conteg@conteg.fr](mailto:conteg@conteg.fr)

[www.conteg.fr](http://www.conteg.fr)

**CONTEG**